

# HC-D 25-SD-FL/FS - Schutzdeckel



1660135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660135>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzdeckel D25, für Längsbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 20,5 mm, Dichtung: ja, mit Fangschnur

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1660135
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZC
GTIN	4017918021870
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	20,22 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	14,24 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

# HC-D 25-SD-FL/FS - Schutzdeckel

1660135


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660135>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Gehäuseart	Schutzdeckel
Bauform	D25
Fangschnur vorhanden	ja
Dichtung vorhanden	ja

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	32,5 mm
Höhe	20,5 mm
Länge	79,5 mm
Durchmesser	30 mm

### Materialangaben

Material Schutzdeckel	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Dichtung	NBR
Material Schutzdeckel	PA

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Pin
------------------	-----

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

### Montage

Montagehinweis	Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz
----------------	---


# HC-D 25-SD-FL/FS - Schutzdeckel

1660135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660135>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

# HC-D 25-SD-FL/FS - Schutzdeckel



1660135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660135>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0

27440208

### ETIM

ETIM 8.0

EC002314

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

# HC-D 25-SD-FL/FS - Schutzdeckel



1660135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660135>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)