

# VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - D-SUB-Kontakteinsatz




1688078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688078>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Stift, Schraubanschluss, gerade, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse in Schutzart IP67



## Ihre Vorteile

- Schraubanschluss

## Kaufmännische Daten

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                            | 1688078             |
| Verpackungseinheit                       | 10 Stück            |
| Mindestbestellmenge                      | 10 Stück            |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder |
| Produktschlüssel                         | ABNCAA              |
| GTIN                                     | 4017918179564       |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 17,27 g             |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 15,1 g              |
| Zolltarifnummer                          | 85366990            |
| Ursprungsland                            | DE                  |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Produkttyp   | Kontakteinsatz              |
| Anwendung    | Kombinations-Kontakteinsatz |
| Bauform      | D-SUB                       |
| Polzahl      | 15                          |
| Steckgesicht | D-SUB 15                    |
| Geschirmt    | nein                        |

### Isolationseigenschaften

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad     | 2   |

### Elektrische Eigenschaften

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Bemessungsspannung (III/3)          | 60 V                        |
| Bemessungsstrom                     | 5 A                         |
| Isulationswiderstand                | $\geq 5000 \text{ M}\Omega$ |
| Übergangswiderstand pro Kontaktpaar | $\leq 2,5 \text{ m}\Omega$  |
| Übertragungsmedium                  | Kupfer                      |

### Anschlussdaten

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 39,3 mm |
| Höhe   | 12,6 mm |
| Länge  | 48 mm   |

### Materialangaben

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0              |
| Material Gehäuse               | Stahl           |
| Material Gehäuseoberfläche     | verzinnt        |
| Material Kontakt               | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche     | Au/Ni           |

### Mechanische Eigenschaften

#### Mechanische Daten

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Steckzyklen                  | $\leq 200$            |
| Steckkraft pro Signalkontakt | $\leq 3,30 \text{ N}$ |
| Ziehkraft pro Signalkontakt  | $\leq 2,2 \text{ N}$  |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

# VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - D-SUB-Kontakteinsatz



1688078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688078>

## Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Schutzart                     | IP20             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 80 °C |

## Montage

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Bohrung |
|------------|---------|

1688078

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688078>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440323 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001132 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | 68c12945-45a9-433b-9009-2386a8d401bf |