

# HC-M-B16-DOCK-B-S - Andockrahmen

1691153

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1691153>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Andockrahmen für 4 Module, schwimmend montiert, Einschubausgleich x/y-Achse  $\pm 2,0$  mm



## Produktbeschreibung

Andockrahmen, schwimmend montiert, Einschubausgleich x/y-Achse  $\pm 2,0$  mm

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1691153
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7ACZ
GTIN	4067923253018
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	101,85 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	123,6 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften


Produkttyp	Andockrahmen
Serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
HC-M-00	
Anwendung	Andockrahmen modular
Bauform	B16
Anzahl der Modulplätze	4
Rahmentyp	Andockrahmen

### Materialangaben

Material	Zinkdruckguss
----------	---------------

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Montageausschnitt

# HC-M-B16-DOCK-B-S - Andockrahmen



1691153

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1691153>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

### ETIM

ETIM 9.0	EC002312
----------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--