

1680539

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1680539

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



M12-Verschlussschraube für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

Ihre Vorteile

- Zuverlässiger Schutz von nicht belegten Steckplätzen beim Transport und Einsatz im Feld
- · Spritzwasser- und staubgeschützt
- Einfache Montage per Schraubendreher

Kaufmännische Daten

| Artikelnummer | 1680539 |
|--|-------------------------|
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
| Produktschlüssel | AF3ZAX |
| GTIN | 4017918163389 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,25 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,826 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |



1680539

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1680539

Technische Daten

Hinweise

| Hinw | veis zur Anwendung | Auch für M12-Push-Pull geeignet. |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| Artikeleigenschaften | | |
| Prod | dukttyp | Verschlussschraube |
| Gew | vindeart | M12 |
| Anschlu | sedaton | |

Anschlussdaten

| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
|------------------|--------|
|------------------|--------|

Maße

| Maßzeichnung | 10.1 16.7 |
|--------------|--------------|
| Durchmesser | 15 mm |

Materialangaben

| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|--------|
| Material Verschraubung | PA 6.6 |
| Normen / Bestimmungen | PA 6.6 |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| Schutzart | IP65 |
|--|--------------|
| | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C 85 °C |




https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1680539



Zeichnungen

Maßzeichnung





1680539

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1680539

Zulassungen

V Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1680539



UL Recognized Zulassungs-ID: E240868



1680539

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1680539

Klassifikationen

ECLASS

| | ECLASS-13.0 | 23111190 |
|----|-------------|----------|
| | ECLASS-15.0 | 23111190 |
| | | |
| ΕI | ETIM | |
| | ETIM 9.0 | EC000032 |
| U | NSPSC | |
| | UNSPSC 21.0 | 31261500 |



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1680539



Environmental product compliance

EU RoHS

| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|--|
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 D-32825 Blomberg +49 52 35/3-1 20 00 info@phoenixcontact.de