

VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 - D-SUB-Powerkontakt



1688269

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688269>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Power-Kontakte, für D-SUB-Kombinationseinsätze, Stift, Lötkelch, gerade, Bemessungsstrom 40 A, vergoldet

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1688269
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNCAC
GTIN	4017918179663
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,069 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,06 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Power-Kontakte müssen separat bestellt werden, da sie nicht im Lieferumfang der Kontaktträger enthalten sind.
-----------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kontakte
Kontakttyp	gedreht

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom (Belastungsstrom maximal)	40 A
Widerstand (Isolationswiderstand)	≥ 500 MΩ

Anschlussdaten

Anschluss technik

Kontaktart	Stift
Anschlussart	Lötkelch

Maße

Breite [w]	5,5 mm
Höhe [h]	5,5 mm
Länge [l]	22,9 mm
Durchmesser (Kontaktdurchmesser)	4,6 mm

Materialangaben

Material Kontakt	Metall
------------------	--------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500
Steckkraft	≤ 7 N
Ziehkraft	ca. 5 N

Kennwerte

Messsystem

Widerstand: Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
----------------------------------	----------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 130 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 - D-SUB-Powerkontakt

1688269

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688269>



Montageart	Lötanschluss
------------	--------------

VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 - D-SUB-Powerkontakt



1688269

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688269>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	486a16d0-0d02-4f6b-b90d-47726b15e33b