

VS-08-A-RJ45/LP-4-IP 20 - Anbaurahmen




1688667

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688667>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

RJ45-Anbaurahmen, 4-fach, IP20, für Buchseneinsätze für Leiterplattenanschluss, ohne Befestigungsschrauben



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1688667
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNADA
GTIN	4017918819439
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,33 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,83 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

VS-08-A-RJ45/LP-4-IP 20 - Anbaurahmen



1688667


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688667>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Bauform	RJ45
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45
Anzahl der Steckplätze	4

Maße

Maßzeichnung	
Breite	60 mm
Höhe	26,5 mm
Tiefe	3,6 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	NBR
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Gehäuseoberfläche	PA, lichtgrau
Material Kontaktoberfläche	Au/Ni
Material Kontaktträger	Polyester GF

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen


Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C


Montage

Montageart	Vorderwandmontage
------------	-------------------

Zeichnungen



Montageausschnitt



Montageausschnitt

1688667

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1688667>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--