

# CLT-10P/2-2-12V-I-P/50 - Überspannungsschutzstecker



1742146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1742146>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Überspannungsschutzstecker direkt steckbar auf 2 Reihenklemmen, mit integrierter Statusanzeige am Modul für einen 2-adrigen erdpotentialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 12 V DC

## Ihre Vorteile

- Einfache Installation dank Push-in-Reihenklemmen mit steckbarem Überspannungsschutz
- Höchste Anlagenverfügbarkeit dank leistungsfähiger Schutzschaltung mit integriertem Überlastschutz
- Schnelle und einfache Diagnose durch optionale Fernmeldung zur Einbindung in digitale Infrastrukturen
- Aus drei mach zwei - mit nur zwei Reihenklemmen zwei Signalpfade auf 10,3 mm Baubreite schützen
- Zukunftssicher - erfüllt internationale Normen und Richtlinien, wie z. B. die bahnspezifische DB RIL 819.0808

## Kaufmännische Daten

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 1742146                                       |
| Verpackungseinheit                       | 50 Stück                                      |
| Mindestbestellmenge                      | 50 Stück                                      |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel                        | K1 - Überspannungsschutz                      |
| Produktschlüssel                         | CL2171                                        |
| GTIN                                     | 4067923306752                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.842,5 g                                     |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1.752,5 g                                     |
| Zolltarifnummer                          | 85363010                                      |
| Ursprungsland                            | DE                                            |

# CLT-10P/2-2-12V-I-P/50 - Überspannungsschutzstecker



1742146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1742146>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Produkttyp     | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
| Produktfamilie | CLIXTRAB                            |


# CLT-10P/2-2-12V-I-P/50 - Überspannungsschutzstecker

1742146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1742146>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



# CLT-10P/2-2-12V-I-P/50 - Überspannungsschutzstecker

1742146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1742146>

Maßzeichnung




Abbildung zeigt das Produkt mit den zugehörigen Reihenklemmen

# CLT-10P/2-2-12V-I-P/50 - Überspannungsschutzstecker

1742146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1742146>

Anschlusszeichnung




Abbildung bezieht sich auf das Produkt in Verbindung mit den Klemmen PT 2,5-MT-CLT

# CLT-10P/2-2-12V-I-P/50 - Überspannungsschutzstecker



1742146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1742146>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000943 |
|----------|----------|

# CLT-10P/2-2-12V-I-P/50 - Überspannungsschutzstecker



1742146

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1742146>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 7(a) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
|---------------------------------------------|--------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)