

HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Gehäuse



1771969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771969>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sockelgehäuse, mit Querbügel, Höhe 67 mm, mit Verschraubung, 1x Pg21

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1771969
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAC
GTIN	4017918036645
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	424,33 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	424,33 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Sockelgehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B24
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x Pg21
Geschirmt	nein
Kabelabgang	seitlich
Pg-Verschraubung	mit

Maße

Maßzeichnung	
Breite	57 mm
Höhe	67 mm
Länge	144 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	28 mm

Materialangaben

Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Dichtung Kabeldichtung	NBR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Schutzdeckel	PA
Material Verriegelungsbügel	Edelstahl, Griffteil: PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x Pg21
Verriegelungstyp	Bügel

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	10 mm ... 19 mm
------------------------------------	-----------------

HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Gehäuse



1771969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771969>

Anschlussdaten

Leitungsaußendurchmesser	10 mm ... 19 mm
--------------------------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Gehäuse


1771969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771969>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Gehäuse

1771969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771969>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 24-SMQ-67/M1PG21 - Gehäuse



1771969

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771969>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de