

HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Gehäuse



1771998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771998>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Sockelgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 67 mm, mit Verschraubung, 2x Pg21



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1771998
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAC
GTIN	4017918036676
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	423,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	423,4 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Gehäuse

1771998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771998>



Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Gehäuse


1771998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771998>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-B 24-SML-67/M2PG21 - Gehäuse

1771998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771998>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--