

HC-B 24-SD-FQ/FS - Schutzdeckel



1772609

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1772609>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzdeckel B24, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 18 mm, Dichtung: nein, mit Fangschnur

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1772609
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AZC
GTIN	4017918037277
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	40,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39,95 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 24-SD-FQ/FS - Schutzdeckel

1772609

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1772609>




Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzdeckel
Gehäuseart	Schutzdeckel
Bauform	B24
Fangschnur vorhanden	ja
Dichtung vorhanden	nein

Maße

Maßzeichnung	
Breite	43 mm
Höhe	18 mm
Länge	124 mm
Durchmesser	30 mm

Materialangaben

Material Schutzdeckel	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Schutzdeckel	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Pin
------------------	-----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Montagehinweis	nicht für HC-B...EMV Gehäuse
	Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz

HC-B 24-SD-FQ/FS - Schutzdeckel


1772609

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1772609>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-B 24-SD-FQ/FS - Schutzdeckel

1772609

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1772609>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B 24-SD-FQ/FS - Schutzdeckel



1772609

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1772609>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de