

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Gehäuse



1771312

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771312>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse, für Längsbügel, Höhe 45 mm, mit Verschraubung, 1x Pg16, Kabelabgang gerade

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1771312
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	AF7AAC
GTIN	4017918036041
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	157,47 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	153,87 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Gehäuse

1771312

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771312>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	für Kontakteinsätze HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	B10
Anzahl der Kabelabgänge	1
Art der Verschraubung	1x Pg16
Geschirmt	nein
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	mit

Maße

Maßzeichnung	
Breite	43 mm
Höhe	45 mm
Länge	73 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	22 mm

Materialangaben

Material Verschraubung	Messing, vernickelt
Material Dichtung Kabeldichtung	NBR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x Pg16
Verriegelungstyp	Pin

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	7,5 mm ... 15 mm
------------------------------------	------------------

Anschlussdaten

Leitungsaußendurchmesser	7,5 mm ... 15 mm
--------------------------	------------------

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Gehäuse

1771312

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771312>



Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Gehäuse


1771312

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771312>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Gehäuse



1771312

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771312>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

HC-B 10-TFL-45/M1PG16G - Gehäuse



1771312

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1771312>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de