


# PTSM 0,5/ 8-HTB-2,5-SMD WH R44 - Leiterplatten-Grundleiste



1830184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1830184>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm<sup>2</sup>, Farbe: signalweiß, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: PTSM 0,5/...-HTB-SMD WH, Rastermaß: 2,5 mm, Montage: SMD-Löten, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON PTSM, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite

## Ihre Vorteile

- Weiße Ausführung: Farbstabil beim Löten und in der Anwendung
- Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
- Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung
- Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
- Through board-Grundleiste für geringe Bauhöhe der Steckverbindung auf der Leiterplatte

## Kaufmännische Daten

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer                            | 1830184                   |
| Verpackungseinheit                       | 330 Stück                 |
| Mindestbestellmenge                      | 330 Stück                 |
| Verkaufsschlüssel                        | E1 - Leiterplattenanschl. |
| Produktschlüssel                         | AAAUTA                    |
| GTIN                                     | 4046356884785             |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,274 g                   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,43 g                    |
| Zolltarifnummer                          | 85366930                  |
| Ursprungsland                            | IN                        |

# PTSM 0,5/ 8-HTB-2,5-SMD WH R44 - Leiterplatten-Grundleiste



1830184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1830184>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Produkttyp                   | Leiterplatten-Grundleiste |
| Produktfamilie               | PTSM 0,5/...-HTB-SMD WH   |
| Produktlinie                 | COMBICON Connectors XS    |
| Bauform                      | Standard                  |
| Polzahl                      | 8                         |
| Rastermaß                    | 2,5 mm                    |
| Anzahl der Anschlüsse        | 8                         |
| Anzahl der Reihen            | 1                         |
| Anzahl der Potenziale        | 8                         |
| Befestigungstyp              | ohne                      |
| Pinlayout                    | Lineare Pad-Geometrie     |
| Anzahl Lötpins pro Potenzial | 1                         |

### Elektrische Eigenschaften

#### Eigenschaften

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Nennstrom $I_N$                | 6 A    |
| Nennspannung $U_N$             | 160 V  |
| Durchgangswiderstand           | 2,4 mΩ |
| Bemessungsspannung (III/3)     | 125 V  |
| Bemessungsstoßspannung (III/3) | 2,5 kV |
| Bemessungsspannung (III/2)     | 160 V  |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 2,5 kV |
| Bemessungsspannung (II/2)      | 250 V  |
| Bemessungsstoßspannung (II/2)  | 2,5 kV |

### Montage

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Montageart | SMD-Löten             |
| Pinlayout  | Lineare Pad-Geometrie |

#### Verarbeitungshinweise

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Prozess                          | Reflowlötung |
| Moisture Sensitive Level         | MSL 1        |
| Classification Temperature $T_c$ | 260 °C       |
| Lötzyklen im Reflow              | 3            |

### Materialangaben

#### Materialangaben - Kontakt

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Hinweis | WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|

# PTSM 0,5/ 8-HTB-2,5-SMD WH R44 - Leiterplatten-Grundleiste

1830184


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1830184>

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Material Kontakt                                  | Cu-Legierung           |
| Oberflächenbeschaffenheit                         | galvanisch verzinkt    |
| Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)     | Zinn (3 - 5 µm Sn)     |
| Metalloberfläche Kontaktbereich (Zwischenschicht) | Nickel (1,3 - 3 µm Ni) |
| Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht)         | Zinn (3 - 5 µm Sn)     |
| Metalloberfläche Lötbereich (Zwischenschicht)     | Nickel (1,3 - 3 µm Ni) |

## Materialangaben - Gehäuse

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Farbe (Gehäuse)                | signalweiß (9003) |
| Isolierstoff                   | PA                |
| Isolierstoffgruppe             | I                 |
| CTI nach IEC 60112             | 600               |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                |

## Maße

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung |  |
| Rastermaß    | 2,5 mm                                                                               |
| Breite [w]   | 24,7 mm                                                                              |
| Höhe [h]     | 8,2 mm                                                                               |
| Länge [l]    | 5 mm                                                                                 |

## Leiterplatten-Design

|               |              |
|---------------|--------------|
| Pad-Geometrie | 1,2 x 2,5 mm |
|---------------|--------------|

## Mechanische Prüfungen

### Sichtprüfung

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden        |

### Maßprüfung

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden        |

### Beständigkeit von Aufschriften

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden         |

### Polarisation und Kodierung

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Ergebnis          | Prüfung bestanden         |

# PTSM 0,5/ 8-HTB-2,5-SMD WH R44 - Leiterplatten-Grundleiste



1830184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1830184>

## Kontakthalterung im Einsatz

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Prüfspezifikation                                | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| Kontakthalterung im Einsatz<br>Anforderung >20 N | Prüfung bestanden         |

## Steck- und Ziehkräfte

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ergebnis              | Prüfung bestanden |
| Anzahl der Zyklen     | 10                |
| Steckkraft je Pol ca. | 5 N               |
| Ziehkraft je Pol ca.  | 3 N               |

## Elektrische Prüfungen

### Thermische Prüfung | Prüfgruppe C

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Prüfspezifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Geprüfte Polzahl  | 8                        |

### Isolationswiderstand

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Prüfspezifikation                     | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 5 MΩ                   |

### Luft- und Kriechstrecken |

|                                                        |                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Prüfspezifikation                                      | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolierstoffgruppe                                     | I                                   |
| Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))     | CTI 600                             |
| Bemessungsisolationsspannung (III/3)                   | 125 V                               |
| Bemessungsstoßspannung (III/3)                         | 2,5 kV                              |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3) | 1,5 mm                              |
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/3)                  | 1,9 mm                              |
| Bemessungsisolationsspannung (III/2)                   | 160 V                               |
| Bemessungsstoßspannung (III/2)                         | 2,5 kV                              |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2) | 1,5 mm                              |
| Mindestwert der Kriechstrecke (III/2)                  | 1,5 mm                              |
| Bemessungsisolationsspannung (II/2)                    | 250 V                               |
| Bemessungsstoßspannung (II/2)                          | 2,5 kV                              |
| Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2)  | 1,5 mm                              |
| Mindestwert der Kriechstrecke (II/2)                   | 1,6 mm                              |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Vibrationsprüfung

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Prüfspezifikation     | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz              | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min                            |
| Amplitude             | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |

# PTSM 0,5/ 8-HTB-2,5-SMD WH R44 - Leiterplatten-Grundleiste



1830184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1830184>

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Beschleunigung     | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h                   |
| Prüfrichtungen     | X-, Y- und Z-Achse      |

## Lebensdauerprüfung

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Prüfspezifikation                     | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Stehstoßspannung auf Meereshöhe       | 2,95 kV                                     |
| Durchgangswiderstand $R_1$            | 2,4 mΩ                                      |
| Durchgangswiderstand $R_2$            | 2,3 mΩ                                      |
| Steckzyklen                           | 10                                          |
| Isolationswiderstand benachbarte Pole | > 5 MΩ                                      |


## Klimatische Prüfung

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Prüfspezifikation       | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                     |
| Korrosionsbeanspruchung | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> auf 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 Zyklus |
| Wärmebeanspruchung      | 100 °C/168 h                                                                |
| Stehwechselspannung     | 1,39 kV                                                                     |

## Umgebungsbedingungen

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb)             | -40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)  | -40 °C ... 70 °C                                       |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 %                                          |
| Umgebungstemperatur (Montage)             | -5 °C ... 100 °C                                       |

## Verpackungsangaben

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung          |  |
| Verpackungsart        | Gurt in 44 mm Breite                                                                 |
| Gurtbreite [W]        | 44 mm                                                                                |
| Spulenaussenmaß [W2]  | ≤ 50,4 mm                                                                            |
| Spulendurchmesser [A] | ≤ 330 mm                                                                             |
| Art der Umverpackung  | Transparent-Bag                                                                      |
| ESD - Level           | (D) elektrostatisch ableitfähig                                                      |
| Prüfspezifikation     | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07                                             |


# PTSM 0,5/ 8-HTB-2,5-SMD WH R44 - Leiterplatten-Grundleiste

1830184


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1830184>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Diagramm




Typ: PTSM 0,5/...-P-2,5 WH mit PTSM 0,5/...-HTB-2,5-SMD WH R...

# PTSM 0,5/ 8-HTB-2,5-SMD WH R44 - Leiterplatten-Grundleiste

1830184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1830184>

Bohrplan/Lötpadgeometrie



# PTSM 0,5/ 8-HTB-2,5-SMD WH R44 - Leiterplatten-Grundleiste



1830184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1830184>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1830184>

|                                                                                   |                                                         |                 |                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|  | <b>UL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E118976-20130619 |                 |                 |                             |
|                                                                                   | Nennspannung $U_N$                                      | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   | B                                                       |                 |                 |                             |
|                                                                                   | 150 V                                                   | 5 A             | -               | -                           |

|                                                                                   |                                                           |                 |                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|  | <b>cULus Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E60425-20110108 |                 |                 |                             |
|                                                                                   | Nennspannung $U_N$                                        | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   | B                                                         |                 |                 |                             |
|                                                                                   | 150 V                                                     | 6 A             | -               | -                           |

|                                                                                     |                                                          |                 |                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
|  | <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>Zulassungs-ID: 40048497 |                 |                 |                             |
|                                                                                     | Nennspannung $U_N$                                       | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt mm <sup>2</sup> |
|                                                                                     | keine                                                    |                 |                 |                             |
|                                                                                     | 160 V                                                    | 6 A             | -               | -                           |



# PTSM 0,5/ 8-HTB-2,5-SMD WH R44 - Leiterplatten-Grundleiste



1830184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1830184>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002637 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTSM 0,5/ 8-HTB-2,5-SMD WH R44 - Leiterplatten-Grundleiste



1830184

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1830184>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)