

# MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpkontakt



1859988

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1859988>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Buchsenkontakt, wird nach dem Ancrimpen des Leiters in das Steckerteil geschoben, für die Modulsteckergehäuse MCC 1...-STZ-3,81 und MCC 1...-STZF-3,81, für Querschnittsbereiche von 0,2 mm<sup>2</sup> bis 0,34 mm<sup>2</sup>

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1859988
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	AA
Produktschlüssel	AABCAD
GTIN	4017918109721
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,33 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,33 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

# MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpkontakt



1859988

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1859988>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produktfamilie	MCC-MT
Rastermaß	0 mm


### Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpanschluss
Kontaktart	Buchse
Abisolierlänge der Einzelader	4 mm
Abisolierlänge	4 mm ... 4,1 mm
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 22

### Materialangaben

Kontaktoberfläche	Zinn Sn
Material Kontaktoberteile	Zinn
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)	Zinn Sn)

### Maße

Maßzeichnung	
Rastermaß	-

### Elektrische Eigenschaften

Nennstrom I <sub>N</sub>	4 A
--------------------------	-----

### Verpackungsangaben

Verpackungsart	Schüttgut
----------------	-----------

# MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpkontakt




1859988



<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1859988>

## Zeichnungen


Maßzeichnung



A-A



B-B



# MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpkontakt



1859988

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1859988>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

### ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# MCC-MT 0,2-0,35 - Crimpkontakt



1859988

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1859988>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)