

VC-MP-T3-Z - Tüllengehäuse



1884911

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1884911>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3, Farbe: grau, Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1884911
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABLAAB
GTIN	4017918187040
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	370,24 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	361,485 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Sicherheitshinweis	WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. • WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. • WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. • Die Produkte sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau geeignet. • Bei Betrieb der Steckverbinder im Außeneinsatz sind diese gesondert gegen Umwelteinflüsse zu schützen. • Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. • Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). • Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. • Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden • Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. • Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen: - o Auf dem Produkt - o Auf dem Verpackungsetikett - o In der mitgelieferten Dokumentation - o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt • Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug • Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter phoenixcontact.com/products bei

VC-MP-T3-Z - Tüllengehäuse

1884911

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1884911>



dem Produkt sind zu beachten.

- Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) bei dem Produkt zu finden

- Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten Zustand.

- Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt.

- Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen Sie die Leitung ohne sie zu tordieren.

- Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich.


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tüllengehäuse
Produktfamilie	VARIOCON
Bauform	VC3
Anzahl der Kabelabgänge	1
Anzahl der Modulplätze	4
Art der Verschraubung	1x Pg21
Geschirmt	nein
Kabelabgang	schräg

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	1,2 ... 1,8 Nm
------------------	----------------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	33 mm
Höhe	80 mm
Länge	96 mm
Gewindeart Dichtungsseite	Pg21

Materialangaben

Farbe	grau
Farbe des Gehäuseteils	grau
Material Gehäuse	Zinkdruckguss
	NBR (O-Ring)
	EPDM, leitfähig

VC-MP-T3-Z - Tüllengehäuse



1884911

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1884911>

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Verriegelungsschraube	Edelstahl

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Art der Verschraubung	1x Pg21
Verriegelungstyp	Schraube

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67 (IEC 60529)
	IP65/IP66/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

VC-MP-T3-Z - Tüllengehäuse


1884911

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1884911>




Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung




VC-MP-T3-Z - Tüllengehäuse

1884911

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1884911>



Maßzeichnung



VC-MP-T3-Z - Tüllengehäuse

1884911

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1884911>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

VC-MP-T3-Z - Tüllengehäuse

1884911

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1884911>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de