


FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker



1909294

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktobерfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 10, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 10, Anzahl der Anschlüsse: 10, Artikelfamilie: FKCT 2,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Ihre Vorteile

- Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
- Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
- Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
- Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
- Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1909294
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	AA
Produktschlüssel	AACFAG
GTIN	4017918188153
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16,234 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker



1909294

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produktfamilie	FKCT 2,5/..-ST
Produktlinie	COMBICON Connectors M
Bauform	Standard
Polzahl	10
Rastermaß	5 mm
Anzahl der Anschlüsse	10
Anzahl der Reihen	1
Anzahl der Potenziale	10
Befestigungstyp	ohne

Elektrische Eigenschaften

Eigenschaften	
Nennstrom I_N	12 A
Nennspannung U_N	320 V
Durchgangswiderstand	1,1 mΩ
Bemessungsspannung (III/3)	320 V
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Bemessungsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Bemessungsspannung (II/2)	630 V
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	
Bauform	T-Kontur
Steckverbinderystem	COMBICON MSTB 2,5
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Kontaktart	Buchse

Verriegelung	
Verriegelungsart	ohne
Befestigungstyp	ohne

Leiteranschluss	
Anschlussart	Push-in-Federanschluss
Anschlussrichtung Leiter/Platine	0 °
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²

FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker



1909294

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>

Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Lehrdorn a x b / Durchmesser	2,8 mm x 2,0 mm / 2,3 mm
Abisolierlänge	10 mm

Angaben zu Aderendhülsen ohne Isolierkragen

empfohlene Crimpzange	1212034 CRIMPFOX 6
-----------------------	--------------------

Angaben zu Aderendhülsen mit Isolierkragen

empfohlene Crimpzange	1212034 CRIMPFOX 6
-----------------------	--------------------

Materialangaben

Materialangaben - Kontakt

Hinweis	WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material Kontakt	Cu-Legierung
Oberflächenbeschaffenheit	schmelztauchverzinnt
Metalloberfläche Klemmstelle (Deckschicht)	Zinn (4 - 8 µm Sn)
Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)	Zinn (4 - 8 µm Sn)

Materialangaben - Gehäuse

Farbe (Gehäuse)	grün (6021)
Isolierstoff	PA
Isolierstoffgruppe	I
CTI nach IEC 60112	600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Glühdraht-Entflammbarkeitszahl GWFI nach EN 60695-2-12	850
Glühdraht-Entzündungstemperatur GWIT nach EN 60695-2-13	775
Temperatur der Kugeldruckprüfung nach EN 60695-10-2	125 °C

Materialangaben - Betätigungsselement

Farbe (Betätigungsselement)	orange (2003)
Isolierstoff	PBT
Isolierstoffgruppe	I
CTI nach IEC 60112	600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Maßzeichnung	
Rastermaß	5 mm

FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker

1909294

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>



Breite [w]	49,9 mm
Höhe [h]	15 mm
Länge [l]	25,23 mm

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	COMBICON-Steckverbinder sind nach DIN EN 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.
---------------------	---

Mechanische Prüfungen

Leiteranschluss	
Prüfspezifikation	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ergebnis	Prüfung bestanden

Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung	
Prüfspezifikation	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ergebnis	Prüfung bestanden

Mehrmaliges Anschließen und Lösen	
Prüfspezifikation	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Ergebnis	Prüfung bestanden

Zugprüfung	
Prüfspezifikation	DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12
Leiterquerschnitt/Leiterart/Zugkraft Sollwert/Istwert	0,14 mm ² / starr / > 10 N
	0,14 mm ² / flexibel / > 10 N
	2,5 mm ² / starr / > 50 N
	2,5 mm ² / flexibel / > 50 N

Steck- und Ziehkräfte	
Prüfspezifikation	DIN EN 60512-13-2:2006-11
Ergebnis	Prüfung bestanden
Anzahl der Zyklen	25
Steckkraft je Pol ca.	8 N
Ziehkraft je Pol ca.	6 N

Beständigkeit von Aufschriften	
Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Ergebnis	Prüfung bestanden

Polarisation und Kodierung	
Prüfspezifikation	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Ergebnis	Prüfung bestanden

Sichtprüfung	
Prüfspezifikation	DIN EN 60512-1-1:2003-01

FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker

1909294

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>



Ergebnis	Prüfung bestanden
Maßprüfung	
Prüfspezifikation	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Ergebnis	Prüfung bestanden
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen	
Vibrationsprüfung	
Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenz	10 - 150 - 10 Hz
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Beschleunigung	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Prüfdauer je Achse	2,5 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse
Lebensdauerprüfung	
Prüfspezifikation	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Stehstoßspannung auf Meereshöhe	4,8 kV
Durchgangswiderstand R_1	1,1 m Ω
Durchgangswiderstand R_2	1,2 m Ω
Steckzyklen	25
Isolationswiderstand benachbarte Pole	> 5 M Ω
Klimatische Prüfung	
Prüfspezifikation	DIN EN ISO 6988:1997-03
Korrosionsbeanspruchung	0,2 dm ³ SO ₂ auf 300 dm ³ /40 °C/1 Zyklus
Wärmebeanspruchung	100 °C/168 h
Stehwechselspannung	2,21 kV
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Elektrische Prüfungen	
Thermische Prüfung Prüfgruppe C	
Prüfspezifikation	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Geprüfte Polzahl	20
Isolationswiderstand	
Prüfspezifikation	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolationswiderstand benachbarte Pole	> 5 M Ω
Luft- und Kriechstrecken	

FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker



1909294

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>

Prüfspezifikation	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolierstoffgruppe	I
Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
Bemessungsisolationsspannung (III/3)	320 V
Bemessungsstoßspannung (III/3)	4 kV
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3)	3 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (III/3)	4 mm
Bemessungsisolationsspannung (III/2)	320 V
Bemessungsstoßspannung (III/2)	4 kV
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2)	3 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (III/2)	3 mm
Bemessungsisolationsspannung (II/2)	630 V
Bemessungsstoßspannung (II/2)	4 kV
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2)	3 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (II/2)	3,2 mm

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
----------------	--------------------


FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker

1909294


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>



Zeichnungen



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MSTB 2,5/...-G



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MSTBA 2,5/...-G


FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker



1909294


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MSTBV 2,5/...-G

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MSTBVA 2,5/...-G


FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker



1909294


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MDSTB 2,5/...-G

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MDSTBA 2,5/...-G


FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker



1909294


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MDSTBV 2,5/...-G

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MDSTBW 2,5/...-G


FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker



1909294


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit SMSTB 2,5/...-G

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit SMSTBA 2,5/...-G


FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker



1909294


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MSTBW 2,5/...-G

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit FKIC 2,5/...-ST


FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker



1909294


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MDSTB 2,5/...-G1

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MDSTBVA 2,5/...-G


FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker

1909294

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>




Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MDSTBV 2,5/...-G1

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MSTBO 2,5/...-G1R


FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker



1909294


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit MSTBO 2,5/...-G1L

Diagramm



Typ: FKCT 2,5/...-ST mit DFK-MSTB 2,5/...-G

FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker



1909294

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>

 CSA Zulassungs-ID: 2406780				
	Nennspannung U _N	Nennstrom I _N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm ²
B	300 V	12 A	24 - 12	-
D	300 V	10 A	24 - 12	-

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E60425-19931012				
	Nennspannung U _N	Nennstrom I _N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm ²
B	300 V	10 A	26 - 12	-
D	300 V	10 A	26 - 12	-

 VDE Zeichengenehmigung Zulassungs-ID: 40004701				
	Nennspannung U _N	Nennstrom I _N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm ²
keine	250 V	12 A	-	0,2 - 2,5

FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker

1909294

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460202
ECLASS-15.0	27460202

ETIM

ETIM 10.0	EC002638
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FKCT 2,5/10-ST - Leiterplattenstecker

1909294

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1909294>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
--	---

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de