

SKBI 64/C32 - Steckkartenblock



2265034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2265034>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



19" Steckkartenblock, Farbe: grün, Polzahl: 32, Artikelfamilie: SKBI 64, Rastermaß: 5,08 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2265034
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AARHAD
GTIN	4017918053932
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	259,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	192,7 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

SKBI 64/C32 - Steckkartenblock

2265034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2265034>



Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	19" Steckkartenblock
Produktfamilie	SKBI 64
Bauform	IEC 60603-2/DIN 41612 - C
Polzahl	32
Rastermaß	5,08 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss mit Zughülse
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Maße

Maßzeichnung	
Breite	118 mm
Höhe	162 mm
Länge	66 mm
Bohrlochdurchmesser	4,2 mm
Rastermaß	5,08 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
-----------------	-----------------

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
----------------------	--------

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
----------------	--------------------

SKBI 64/C32 - Steckkartenblock


2265034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2265034>



Zeichnungen

Maßzeichnung




SKBI 64/C32 - Steckkartenblock

2265034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2265034>



Schemazeichnung



SKBI 64/C32 - Steckkartenblock

2265034

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2265034>



Klassifikationen

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--