

# PACT-FAST-MNT-W13-L40 - Montagematerial



2276612

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2276612>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Wandlerschnellbefestigung für schwarze PACT-Stromwandler (nicht kompatibel mit grauen PACT-Stromwandlern), Fixierstifte: 40 mm, Haltelasche: 13 mm



## Kaufmännische Daten

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Artikelnummer                            | 2276612          |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück          |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück          |
| Verkaufsschlüssel                        | J1 - MSR-Technik |
| Produktschlüssel                         | CMMA1Z           |
| GTIN                                     | 4046356659000    |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 50,2 g           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 43,3 g           |
| Zolltarifnummer                          | 39269097         |
| Ursprungsland                            | CN               |

## Technische Daten

### Hinweise

**Bestellhinweis:**

Die 16 mm breite Wandlerbefestigung können Sie auch für größere Stromwandler verwenden, wenn die Länge der Fixierstifte ausreichend ist.

### Artikeleigenschaften

**Produkttyp**


Montagematerial

### Anschlussdaten

**Anzugsdrehmoment**

0,4 Nm

### Maße

**Maßzeichnung****Breite**

13 mm

**Tiefe**

40 mm

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

**Umgebungsbedingungen****Umgebungstemperatur (Betrieb)**

-25 °C ... 120 °C

# PACT-FAST-MNT-W13-L40 - Montagematerial


2276612

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2276612>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27210992 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002498 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
|---------------------------------------------|--------------------------|