

# FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2294306>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE Frontadapter, für Schneider Electric Modicon TSX Quantum, anschaltbar 1 x 32 Kanäle

## Kaufmännische Daten

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                            | 2294306                |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | I1 - Systemverkabelung |
| Produktschlüssel                         | DK231F                 |
| GTIN                                     | 4017918132699          |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 225,2 g                |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 225,2 g                |
| Zolltarifnummer                          | 85366990               |
| Ursprungsland                            | DE                     |

# FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2294306>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Frontadapter |
|------------|--------------|

### Isolationseigenschaften

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Isolierung             | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II                  |
| Verschmutzungsgrad     | 2                   |

### Elektrische Eigenschaften

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung (AC)        | ≤ 25 V AC                                                          |
| Betriebsspannung (DC)        | ≤ 60 V DC                                                          |
| Max. zulässiger Strom        | 4 A (pro Anschluss, Einspeisung über separate Spannungsversorgung) |
| Strom (pro Pfad)             | ≤ 1 A                                                              |
| Bemessungsisolationsspannung | 63 V                                                               |
| Bemessungsstoßspannung       | 0,6 kV                                                             |

### Unterstützte Steuerung SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Passende I/O-Karte | DDI 353 |
|                    | DDI 841 |
|                    | DDI 853 |
|                    | DAI 340 |
|                    | DAI 353 |
|                    | DAI 440 |
|                    | DAI 453 |
|                    | DDO 353 |
|                    | DDM 390 |
|                    | ACI 030 |
|                    | ACI 040 |
|                    | ATI 030 |
|                    | ARI 030 |
|                    | AVI 030 |
|                    | ACO 020 |
|                    | ACO 130 |
|                    | AVO 020 |
|                    | EHC 105 |
|                    | EHC 202 |

### Anschlussdaten

#### Feldebene

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Anschlussart          | IDC/FLK-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1                   |

# FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2294306>

|           |         |
|-----------|---------|
| Polzahl   | 50      |
| Rastermaß | 2,54 mm |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Schutzart                                | IP00             |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -20 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Normen und Bestimmungen

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664    |
|                     | DIN EN 50178 |

## Montage


|            |          |
|------------|----------|
| Einbaulage | beliebig |
|------------|----------|

## Hinweise

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Zeichnungen

Schaltplan



Anschlussbild FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q

# FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2294306>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002584 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
|-------------|----------|

# FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q - Frontadapter



2294306

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2294306>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)