

SFL (2,8-0,8)F48 - Federleiste

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285315>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



19"-Federleiste, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Artikelfamilie: SFL (2,8-0,8), Breite: 95 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2285315
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AAHHCA
Katalogseite	Seite 279 (CC-2002)
GTIN	4017918055912
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	42,78 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	38,9 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

SFL (2,8-0,8)F48 - Federleiste

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285315>



Technische Daten


Hinweise

Allgemein	Die Bemessungsisolationsspannung gilt für vollisolierte Flachsteckhülsen
-----------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	19"-Federleiste
Produktfamilie	SFL (2,8-0,8)
Polzahl	48
Rastermaß	0 mm

Maße

Maßzeichnung		
Breite	95 mm	
Höhe	28,6 mm	
Länge	14,8 mm	
Bohrlochdurchmesser	2,8 mm	
Rastermaß	0 mm	

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Kontaktoberfläche	Zinn Sn

Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
----------------	--------------------


SFL (2,8-0,8)F48 - Federleiste

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285315>



Zeichnungen



SFL (2,8-0,8)F48 - Federleiste

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285315>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC004746
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SFL (2,8-0,8)F48 - Federleiste

2285315

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2285315>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de