

# CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel



2305570

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305570>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 9-polig); Kabellänge: 1 m

## Kaufmännische Daten

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Artikelnummer                            | 2305570                |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                |
| Verkaufsschlüssel                        | I1 - Systemverkabelung |
| Produktschlüssel                         | DK2252                 |
| GTIN                                     | 4046356011914          |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 118,7 g                |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 115,8 g                |
| Zolltarifnummer                          | 85444290               |
| Ursprungsland                            | DE                     |

# CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel



2305570

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305570>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |             |
|------------|-------------|
| Produkttyp | Systemkabel |
|------------|-------------|

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Schutzart                                            | IP20                                    |
| Schutzart (Einbauort)                                | ≥ IP54 (Einbauort)                      |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung)      | -40 °C ... 70 °C (feste Verlegung)      |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (bewegliche Verlegung) | -10 °C ... 70 °C (bewegliche Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)             | -40 °C ... 80 °C                        |
| Höhenlage                                            | ≤ 2000 m                                |

### Elektrische Eigenschaften

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC                                      |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC                                      |
| Nennbetriebsart       | 100 % ED                                       |
| Strom (pro Pfad)      | ≤ 2 A (im abgerollten Zustand, siehe Derating) |

### Kabel / Leitung

|               |     |
|---------------|-----|
| Leitungslänge | 1 m |
|---------------|-----|

#### 9X0.25 [PVC]

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| UL AWM Style                             | 2464/1061                                                     |
| Polzahl                                  | 9                                                             |
| Geschirmt                                | ja                                                            |
| Leitungstyp                              | 9X0.25 [PVC]                                                  |
| Leiterart                                | Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel                       |
| Leiteraufbau Signalleitung               | 14x 0,15 mm                                                   |
| AWG Signalleitung                        | 24                                                            |
| Leitungsquerschnitt                      | 9x 0,25 mm <sup>2</sup>                                       |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung     | 1,2 mm ±0,05 mm                                               |
| Leitungsaußendurchmesser                 | 6,70 mm ±0,5 mm                                               |
| Außenmantel, Material                    | Semi-Rigid-PVC                                                |
| Außenmantel, Farbe                       | grau                                                          |
| Material Leiter                          | blanke Cu-Litze                                               |
| Leitungs-Widerstand                      | ≤ 80 Ω/km (20 °C)                                             |
| Isolationswiderstand                     | ≥ 20 MΩ*km (20 °C)                                            |
| Nennspannung Kabel                       | 300 V AC/DC                                                   |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt      | 58 mm                                                         |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 108 mm                                                        |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen)        | Biegezyklen maximal: 5000 (bei Radius ≥ 15x Außendurchmesser) |

# CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel



2305570

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305570>

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| Halogenfreiheit | nein                                      |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1-2 (Rohleitung)                |
|                 | VDE 0842, Teil 332-1-2 (Rohleitung)       |
|                 | IEC 60332-3-22 (Rohleitung)               |
|                 | UL VW-1                                   |
|                 | CSA FT-1                                  |
| Ölbeständigkeit | gegen gelegentliche Spritzer (Rohleitung) |

## Farbcode: Einzelader

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| weiß    | D-SUB9 (1) = D-SUB9 (1) |
| braun   | D-SUB9 (2) = D-SUB9 (2) |
| grün    | D-SUB9 (3) = D-SUB9 (3) |
| gelb    | D-SUB9 (4) = D-SUB9 (4) |
| grau    | D-SUB9 (5) = D-SUB9 (5) |
| rosa    | D-SUB9 (6) = D-SUB9 (6) |
| blau    | D-SUB9 (7) = D-SUB9 (7) |
| rot     | D-SUB9 (8) = D-SUB9 (8) |
| schwarz | D-SUB9 (9) = D-SUB9 (9) |

## Anschlussdaten

### Anschluss 1

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Anschluss gemäß Norm  | IEC 60807-2       |
|                       | DIN 41652         |
| Anschlussart          | D-SUB-Stiftleiste |
| Schraubengewinde      | UNC 4-40          |
| Anzahl der Anschlüsse | 1                 |
| Polzahl               | 9                 |
| Anzugsdrehmoment      | 0,2 Nm            |
| Steckzyklen           | > 200             |
| Rastermaß             | 2,74 mm           |

### Anschluss 2

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Anschluss gemäß Norm  | IEC 60807-2       |
|                       | DIN 41652         |
| Anschlussart          | D-SUB-Stiftleiste |
| Schraubengewinde      | UNC 4-40          |
| Anzahl der Anschlüsse | 1                 |
| Polzahl               | 9                 |
| Anzugsdrehmoment      | 0,2 Nm            |
| Steckzyklen           | > 200             |
| Rastermaß             | 2,74 mm           |

## Hinweise

|                     |                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel




2305570

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305570>

Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.

## Zeichnungen

Diagramm



Maximal zulässiger Strom pro Pfad im abgerollten Zustand

# CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel



2305570

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305570>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305570>

|  <b>CSA</b><br>Zulassungs-ID: 70002966 |                    |                 |                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                         | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                   |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                         | 125 V              | 1 A             | -               | -                         |

|  <b>cUL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E238705 |                    |                 |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                   | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                             |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                   | 125 V              | 2 A             | -               | -                         |

|  <b>UL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: E238705 |                    |                 |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                    | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                    | 125 V              | 2 A             | -               | -                         |

|  <b>EAC</b><br>Zulassungs-ID: RU*-DE.HB*35.B00385 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Listed</b><br>Zulassungs-ID: E238705 V22/S5 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel



2305570

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305570>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000237 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S - Kabel



2305570

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2305570>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja   |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt              | 6(a) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                        | 1c823fe2-8dd6-44b3-b40d-c7dea5232e97 |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)