

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - LWL- Steckverbinder



2313546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313546>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, MM, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz



Ihre Vorteile

- Zur einfachen und schnellen Feldkonfektion oder Reparatur geeignet
- Flexibel in der Anwendung dank wiederverwendbarer Steckverbinder
- Hervorragende Übertragungseigenschaften
- Bestens geeignet für PCF Gradientenindexfasern (GI)
- Kompakte Bauweise dank SC-RJ-Steckgesicht
- Ohne kleben und polieren

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2313546
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	ABNIAB
GTIN	4046356480086
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	43 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	43 g
Zolltarifnummer	85367000
Ursprungsland	DE

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - LWL-Steckverbinder

2313546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313546>

Set besteht aus

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - LWL-Steckverbinder

1404087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404087>



LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, MM, Material: Kunststoff, Anschlussart: mechanischer Spleiß, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - LWL-Steckverbinder



2313546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313546>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	LWL-Steckverbinder (kabelseitig)
Bauform	SC-RJ
Polzahl	2
Kabelabgang	gerade

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Dämpfung	≥ 2 dB (Einfügedämpfung)
Übertragungsmedium	LWL
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	MM

Maße

Breite	16,5 mm
Höhe	11 mm
Länge	88,5 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kabel / Leitung

Leitungsart	für alle gängigen PCF-Kabeltypen
Leitungsaußendurchmesser	2,2 mm ... 2,2 mm
Einzeladern, Durchmesser	2,2 mm

LWL-Leitung

Anzahl der Fasern	2
Faserart	PCF
Dämpfung	$\leq 1,5$ dB
Übertragungsmedium	LWL

Kennwerte

Dämpfung	≥ 2 dB (Einfügedämpfung)
----------	-------------------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 70 °C

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - LWL- Steckverbinder



2313546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313546>

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	0 °C ... 50 °C

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - LWL- Steckverbinder



2313546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313546>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19170122
ECLASS-15.0	19170122

ETIM

ETIM 9.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS/PN - LWL- Steckverbinder



2313546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2313546>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de