

# PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC - Koppelrelais



2700588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700588>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Koppelrelais für SIL 3 High- und Low-Demand-Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang, Safe-State-Off-Anwendungen, Testpulsfilter, steckbare Schraubklemme

## Ihre Vorteile

- Bis SIL 3 nach IEC 61508
- Zwangsgeführte Kontakte nach EN 50205
- Einfacher Proof-Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt
- Zugelassen für Class I, Zone 2 Anwendungen
- Geringe Gehäusebreite von nur 12,5 mm
- Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
- Selbstüberwachung mit geräteinterner Verriegelung
- Lange Lebensdauer durch Filterung der Steuerungsprüfimpulse
- 2 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
- Koppelt digitale Ausgangssignale von fehlersicheren Steuerungen an die Peripherie (Ventile, etc.) zur galvanischen Trennung und Leistungsanpassung
- Korrosionsschutz durch Schutzlackierung der Leiterplatte

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2700588
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DNA182
GTIN	4046356916158
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	207,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	177,4 g
Zolltarifnummer	85364900
Ursprungsland	DE

## Technische Daten

### Hinweise

#### Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

#### Nutzungsbeschränkung

CCcex -Hinweis	Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt.
----------------	--

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Koppelrelais
Produktfamilie	PSRmini
Anwendung	Sicher Ausschalten
	High Demand
	Low Demand
	Ex
Ansteuerung	1-kanalig
Relaistyp	Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3

#### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

#### Zeiten

Typ. Anzugszeit bei $U_s$	< 200 ms (bei Ansteuerung über A1, automatischer Start)
Rückfallzeit typisch	< 35 ms (bei Ansteuerung über A1)
Wiederbereitschaftszeit	500 ms

### Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	5,5 W ( $I_L^2 = 60 \text{ A}^2$ )
Nennbetriebsart	100 % ED
Bemessungsisolationsspannung	250 V AC
Bemessungsstoßspannung / Isolierung	Sichere Trennung, verstärkte Isolierung 6 kV vom Steuerstromkreis, Startkreis, Meldeausgang zu den Freigabestrompfaden; 4 kV / Basisisolierung zwischen den Freigabestrompfaden untereinander und zwischen allen Strompfaden und Gehäuse

#### Versorgung

Benennung	A1/A2
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung $U_s$	20,4 V DC ... 26,4 V DC
Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung $U_s$	24 V DC -15 % / +10 %
Bemessungssteuerspeisestrom $I_s$	typ. 75 mA (je nach Belastung von M1 + 100 mA)
Leistungsaufnahme an $U_s$	typ. 1,8 W

# PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC - Koppelrelais



2700588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700588>

Einschaltstrom	typ. 400 mA ( $\Delta t < 100 \mu s$ bei $U_s$ )
Filterzeit	max. 2 ms (an A1-A2; Testpulsbreite)
	$\geq 100$ ms (an A1-A2; Testpulsrate)
Schutzbeschaltung	Serieller Verpolschutz; Suppressordiode 33 V

## Eingangsdaten

Digital: Startkreis (Y1, Y2)

Anzahl der Eingänge	2 (nicht sicherheitsgerichtet)
Einschaltstrom	$< 10$ mA
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand	150 $\Omega$
Spannung an Eingangs-, Start- und Rückführkreis	24 V DC -15 % / +10 %
Stromaufnahme	$< 5$ mA

## Ausgangsdaten

Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24)

Beschreibung des Ausgangs	jeweils 2 NO in Reihe, unverzögert, potenzialfrei
Anzahl der Ausgänge	2 (sicherheitsgerichtet)
Kontaktausführung	2 Freigabestrompfade
Kontaktmaterial	AgSnO <sub>2</sub>
Schaltspannung	min. 12 V AC/DC
	max. 250 V AC/DC
Schaltleistung	min. 60 mW
Einschaltstrom	min. 3 mA
	max. 6 A
Grenzdauerstrom	6 A (High-Demand)
	4 A (Low-Demand)
Quadr. Summenstrom	60 A <sup>2</sup> (Derating beachten)
Schaltfrequenz	max. 0,1 Hz
Lebensdauer mechanisch	10x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele
Ausgangssicherung	6 A gL/gG
	4 A gL/gG (für Low-Demand-Applikationen)

Melden: M1

Beschreibung des Ausgangs	PNP
Anzahl der Ausgänge	1 (nicht sicherheitsgerichtet)
Spannung	ca. 22 V DC ( $U_s - 2$ V)
Strom	max. 100 mA
Einschaltstrom maximal	500 mA ( $\Delta t = 1$ ms bei $U_s$ )
Kurzschlusschutz	nein
Ausgangssicherung	150 mA flink

## Anschlussdaten

Anschlusstechnik

# PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC - Koppelrelais



2700588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700588>

steckbar	ja
----------	----

## Leiteranschluss

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12
Abisolierlänge	7 mm
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm

## Signalisierung

Statusanzeige	2 x LED (grün)
Betriebsspannungsanzeige	1 x LED (gelb)
Fehleranzeige	1 x LED (rot)

## Maße

Breite	12,5 mm
Höhe	112,2 mm
Tiefe	114,5 mm

## Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	gelb (RAL 1018)
Material Gehäuse	PA

## Kennwerte

### Sicherheitstechnische Daten

Stopp-Kategorie	0
-----------------	---

### Sicherheitstechnische Daten: EN 50156

Safety Integrity Level (SIL)	3
------------------------------	---

### Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	3
------------------------------	---

### Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	3
------------------------------	---

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Schutzart Einbauort minimal	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C (Derating beachten)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Einsatzhöhe	≤ 2000 m (über NN)

# PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC - Koppelrelais



2700588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700588>

Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung)
Schock	15g
Vibration (Betrieb)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

## Zulassungen

### ATEX

Kennzeichnung	Ⓔ II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Zertifikat	UL 22 ATEX 2912X

### IECEX

Kennzeichnung	Ex ec nC IIC T4 Gc
Zertifikat	IECEX UL 22.0037X

### UL, USA / Kanada

Kennzeichnung	cULus
Zertifikat	E140324

### UL Ex, USA / Kanada

Kennzeichnung	Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4
Zertifikat	E360692

### CE

Kennzeichnung	CE-konform
---------------	------------

### Umweltsimulationstest

Kennzeichnung	G3
Zertifikat	ISA-S71.04

### CCC / China-Ex

Kennzeichnung	Ex ec nC IIC T4 Gc
Zertifikat	2022122304115695

### DNV

Kennzeichnung	C, EMC2
Zertifikat	11253-14 HH

## Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	siehe Derating-Kurve
Einbaulage	vertikal, horizontal, mit Modulfront nach oben



2700588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700588>

## Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700588>



**DNV GL**

Zulassungs-ID: TAA00002VZ



**Functional Safety**

Zulassungs-ID: 44-780-13755202



**cULus Listed**

Zulassungs-ID: E140324



**Functional Safety**

Zulassungs-ID: 44 205 13755204



**IECEx**

Zulassungs-ID: IECEx ULD 22.0037X



**ATEX**

Zulassungs-ID: UL 22 ATEX 2912X



**cULus Listed**

Zulassungs-ID: E360692



**CCC**

Zulassungs-ID: 2022122304115695

2700588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700588>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-15.0	27371819

### ETIM

ETIM 9.0	EC001449
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

2700588

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700588>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	03538fce-fff0-441a-b55a-201a3174f7ec

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)