

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Benutzerschnittstelle für Nanoline-Steuerungen. Direkt auf dem Basisgerät montiert. Kann mit dem Montagekit entfernt montiert werden.



Produktbeschreibung

Bedienoberfläche für Nanoline-Controller. 8-Zeilen, hinterleuchtete 20-stellige Anzeige mit Betriebs- und Einrichtungsinformationen für den Benutzer. Dateneingabe und -auswahl in der Steuerung über Ziffern- und Richtungstasten. Möglichkeit zur Montage direkt an der Basiseinheit, zur entfernten Montage mithilfe des optionalen Montagebausatzes oder zur Verwendung als Wartungstool.

Ihre Vorteile

- Numerische (0 - 9), Richtungs- (nach oben, nach unten, links, rechts) und Eingabetasten ermöglichen dem Anwender die Eingabe eigener Meldungen
- Zeigt dem Anwender Meldungen mit Eingabeaufforderung an
- Kann in die Basiseinheit integriert werden oder dezentral an einer Wand installiert werden (Entfernung 1 m)
- Variable Textgrößen für verbesserte Lesbarkeit eigener Meldungen (4 x 20 oder 2 x 10 bzw. eine Kombination daraus)
- Die Hot-Swap-Fähigkeit ermöglicht den Einsatz als Service-Tool und für Sicherheit
- Ermöglicht einen Zugriff um alle I/O-Punkte, Register, Merker, Zeitgeber, Zähler und Programm- und Systemmerker anzusehen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2701137
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRACAF
GTIN	4046356325288
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	121,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	118,3 g
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	IN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Bedieneinheit
Display	
Display-Typ	Hinterleuchtete LCD-Anzeige, monochrom, 4 Zeilen à 20 Zeichen oder 2 Zeilen à 10 Zeichen

Systemeigenschaften

Systemvoraussetzungen	
Engineering-Werkzeug	nanoNavigator

Elektrische Eigenschaften

Versorgung	
Versorgungsspannung	Stromversorgung über Logikmodul
Anschluss Versorgung	RJ45
Stromaufnahme maximal	50 mA
Stromaufnahme typisch	32 mA

Schnittstellen

Bediengerät	
Anschlussart	RJ45
Übertragungslänge	max. 1 m

Maße

Breite	76 mm
Höhe	46 mm
Tiefe	31,5 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen


Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP67/IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	0 °C ... 60 °C

Montage


Montageart	In Logikmodul oder mit entfernt installiertem Montagekit
------------	--

Zeichnungen

Schemazeichnung



Schemazeichnung



2701137

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701137>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701137>



UL Listed

Zulassungs-ID: E238705



cUL Listed

Zulassungs-ID: E238705

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242216
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--