

# PSD-S CE-SM SPRING - Anschlusselement



2700091

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700091>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Anschlusselement mit Zugfederklemmen für Bodenmontage



## Kaufmännische Daten

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Artikelnummer                            | 2700091                 |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück                 |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück                 |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage |
| Produktschlüssel                         | DRL116                  |
| GTIN                                     | 4046356490146           |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 91,1 g                  |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 86 g                    |
| Zolltarifnummer                          | 85319000                |
| Ursprungsland                            | DE                      |

## Technische Daten

### Hinweise

#### Hinweis zur Anwendung

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
|-----------------------|-----------------------------------|

### Artikeleigenschaften

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Produkttyp                         | Montageelement               |
| Produktfamilie                     | PSD-S                        |
| Lieferumfang                       | Abschlussdeckel und Dichtung |
|                                    | Abschlussdeckel und Dichtung |
| Anzahl montierbarer Signalelemente | max. 5                       |

### Anschlussdaten

#### ohne Aderendhülse

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Anschlussart                     | Zugfederanschluss                           |
| Leiterquerschnitt flexibel       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | ... 15                                      |
| Abisolierlänge                   | 7 mm  |


#### mit Aderendhülse

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Anschlussart                     | Zugfederanschluss                            |
| Leiterquerschnitt flexibel       | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | ... 15                                       |
| Abisolierlänge                   | 7 mm   |

#### starr

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Anschlussart            | Zugfederanschluss                           |
| Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Abisolierlänge          | 7 mm  |

### Maße

|              |   |
|--------------|---|
| Maßzeichnung |  |
| Höhe         | 27 mm   |
| Durchmesser  | 69 mm   |

2700091

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700091>

## Materialangaben

|          |         |
|----------|---------|
| Farbe    | schwarz |
| Material | PA-GF   |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Schutzart                     | IP65, in montiertem Zustand |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C            |

## EMV-Daten

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG und zur Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG |
|------------------------------------|--|

## Montage

|            |   |
|------------|---|
| Montageart | Bodenmontage (Dichtung bei jedem Element vormontiert) |
| Einbaulage | beliebig  |

# PSD-S CE-SM SPRING - Anschlusselement


2700091

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700091>



## Zeichnungen

### Maßzeichnung



# PSD-S CE-SM SPRING - Anschlusselement



2700091

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700091>

## Zulassungen

🔗 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700091>



**cULus Listed**

Zulassungs-ID: E123528

2700091

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700091>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371232 |
| ECLASS-15.0 | 27371232 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001152 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 46171600 |
|-------------|----------|

# PSD-S CE-SM SPRING - Anschlusselement



2700091

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700091>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|  | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|   |  |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)