

UEGM 25 GY - Elektronikgehäuse



2709451

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2709451>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 3 Schraub- oder 6 Flachsteckanschlüssen je Seite

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2709451
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCCB
GTIN	4017918861568
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	56,93 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	55,16 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Gehäuseart	Komplettgehäuse
Bauform	Anschluss technik integriert, Gehäuse geschlossen
Polzahl	6
Rastermaß	5 mm
Anzahl der Reihen	1
Pinlayout	Lineares Pinning

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	500 V (Strom und Spannungswert werden durch die Gestaltung der Leiterplatte beeinflusst)
Nennstrom I_N	10 A

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Maße

Breite	25 mm
Höhe NS 35/7,5	85,5 mm
Tiefe	79 mm
Länge	79 mm
Rastermaß	5 mm

Materialangaben

Farbe	grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Gehäuse	PA 6.6

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montageart	Löten
Pinlayout	Lineares Pinning

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de