

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Schaltkasten



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701439>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schaltkasten-Set zum Aufbau von Funksystemen für Industrieanwendungen, inkl. drei direkt aufschraubbaren Rundstrahlantennen 2,4 / 5 GHz, IP66, mit Tragschiene, Stopfen und Verschraubungen, mit Netzteil 100 V ... 240 V, ohne Geräte

Kaufmännische Daten

| | |
|--|----------------------|
| Artikelnummer | 2701439 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
| Produktschlüssel | DNN2WZ |
| GTIN | 4046356752190 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2.083,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.043,2 g |
| Zolltarifnummer | 85177100 |
| Ursprungsland | DE |

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Schaltkasten

2701439

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701439>

Set besteht aus

ANT-OMNI-2459-02 - Antenne

2701408

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701408>



Rundstrahlantenne für Schaltschrankmontage, Frequenzband: 2,4 GHz / 5 GHz,
Gewinn: 2,5 dBi / 5 dBi, Schutzart: IP68, Anschluss: N (male)

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennenkabel

2701402

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701402>



Antennenkabel für die Schaltschrankdurchführung, Außendurchmesser: 3,2 mm,
Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz,
Anschluss: N (female) -> RSMA (male), Kabellänge: 0,5 m

2701439

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701439>

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 - Stromversorgung

2868596

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2868596>




Primär getaktete Stromversorgung STEP POWER zur Tragschienen- und Direktmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 0,5 A

PT 2,5-QUATTRO - Durchgangsklemme

3209578

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3209578>



Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Schaltkasten

2701439

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701439>

PT 2,5-QUATTRO BU - Durchgangsklemme

3209581

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3209581>




Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

PT 2,5-QUATTRO-PE - Schutzleiter-Reihenklemme

3209594

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3209594>



Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Schaltkasten

2701439

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701439>



VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder

1656725

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1656725>



RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Material: Kunststoff, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Kabelabgang: gerade, Farbe: verkehrsgrau A RAL 7042, Ethernet

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Schaltkasten



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701439>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Schaltkasten |
|------------|--------------|

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 174 mm |
| Höhe | 254 mm |
| Tiefe | 137 mm |

Materialangaben

| | |
|------------------|----|
| Material Gehäuse | PC |
|------------------|----|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP66 |
|-----------|------|

FL RUGGED BOX OMNI-2 - Schaltkasten



2701439

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2701439>

Klassifikationen

ETIM

ETIM 8.0

EC000261

UNSPSC

UNSPSC 21.0

31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|---------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(b)-II, 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | aa51d031-266c-49db-b8fe-f73e95c32d79 |