

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



INTERBUS-Lichtwellenleiter-Umsetzer zur Umsetzung der Remote-OUT-Schnittstelle auf Lichtwellenleiter, Ausregeln der optischen Sendeleistung, LWL-Abgang rechts

Ihre Vorteile

- INTERBUS-Lichtwellenleiter-Umsetzer

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2732635
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DREDDA
GTIN	4017918426699
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	57,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	50 g
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Medienkonverter

Schnittstellen

Signal

INTERBUS

Daten: Optisch LWL

Anschlussart

F-SMA

Wellenlänge

660 nm

Übertragungsmedium

LWL

Daten: Ankommender Fernbus

Bussystem

INTERBUS

Übertragungsrate

500 kBit/s

Anschlussart

D-SUB-9-Stecker

Übertragungslänge

35 m (50-m-System ohne optische Streckendiagnose)

50 m (70-m-System mit optischer Streckendiagnose)

Maße

Breite

65 mm

Höhe

16 mm

Tiefe

59 mm

Materialangaben

Farbe

grün

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb)

0 °C ... 55 °C

2732635

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2732635>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242208
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001423
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	f44f7c6f-b148-47c6-8b00-2b7f47a7f6b2