

UEGM-MSTB SO11 - Elektronikgehäuse



2786607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2786607>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Elektronikgehäuse, Farbe: grün ,Tragschienengehäuse, ohne Lüftungsschlitze, Komplettgehäuse, Querverbindung: nicht vorgesehen, Breite: 25 mm

Abbildung zeigt eine grüne Variante

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2786607
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACHCCC
GTIN	4017918236625
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	48,12 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	48,12 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Komplettgehäuse
Gehäuseart	Tragschienengehäuse
Gehäusetyp	Basisgehäuse
Gehäuseserie	UEGM
Produktfamilie	UEGM-MSTB
Bauform	Anschluss technik integriert, Gehäuse geschlossen
Lüftungsöffnung vorhanden	nein

Maße

Breite	25 mm
--------	-------

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Material Gehäuse	PA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

UEGM-MSTB SO11 - Elektronikgehäuse

2786607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2786607>



Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2786607>



UL Recognized

Zulassungs-ID: E240868

2786607

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2786607>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,2 kg CO2e
---------	-------------