

EG 90-GMFP/PC GN - Elektronikgehäuse

2764962

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764962>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gehäuseunterteil, mit Metall-Fußriegel und Prüföffnung mit Seitendeckel



Kaufmännische Daten


Artikelnummer	2764962
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCGA
GTIN	4017918132002
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	104,69 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	83,498 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Gehäuseart	Einbaugehäuse
Bauform	Gehäuseunterteil mit Prüföffnung mit Seitendeckel, zur Komplettierung des Moduls Gehäuseabdeckung erforderlich
Polzahl	34

Maße

Maßzeichnung	
Breite	90 mm
Bauhöhe	107,5 mm
Höhe NS 35/7,5	107,5 mm
Tiefe	75 mm
Länge	75 mm

Materialangaben

Farbe	grün
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

EG 90-GMFP/PC GN - Elektronikgehäuse


2764962


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764962>



Zeichnungen

Maßzeichnung






Bestückungsseite, bei Verwendung des doppelstöckigen Oberteils


EG 90-GMFP/PC GN - Elektronikgehäuse

2764962

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764962>



gilt für Leiterplatte 1; 2; 3; 4; 5 und 6, siehe Explosionszeichnung




gilt für Leiterplatte 7; 8; 11 und 12, siehe Explosionszeichnung

EG 90-GMFP/PC GN - Elektronikgehäuse

2764962


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764962>



gilt für Leiterplatte 9 und 10, siehe Explosionszeichnung

2764962


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764962>



gilt für Leiterplatte 13

2764962

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764962>



gilt für Leiterplatte 14

2764962

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2764962>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de