

UEGM 40/1-FS/FS - Elektronikgehäuse



2792125

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2792125>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Elektronikgehäuse, zum Einsetzen einer Leiterplatte, komplett bestückt mit 3 Schraub- oder 6 Flachsteckanschlüssen je Seite

Ihre Vorteile

- Rationelle Montage durch verzapfte Gehäuseschalen
- Wirtschaftliche Serienfertigung, da das Basiselement und die bestückte Leiterplatte maschinell verlötet werden
- Rastmontage auf marktgängigen Tragschienen NS 35/7,5 bzw. NS 35/15
- Komplexe Elektronikschaltungen integrierbar, mit bis zu 24 Anschlüssen auf zwei Ebenen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2792125
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCCB
GTIN	4017918072599
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	82,21 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	72,454 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Komplettgehäuse
Gehäuseart	Einbaugehäuse
Produktfamilie	UEGM
Bauform	Anschluss technik integriert, Gehäuse geschlossen
Polzahl	12

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	500 V (Strom und Spannungswert werden durch die Gestaltung der Leiterplatte beeinflusst)
Nennstrom I_N	10 A (6,3 mm-Flachsteckanschluss)
	8 A (2,8 mm-Flachsteckanschluss)

Maße

Maßzeichnung		
Breite	40 mm	
Bauhöhe	85,5 mm	
Höhe NS 35/7,5	85,5 mm	
Tiefe	101 mm	
Länge	101 mm	

Materialangaben

Farbe	grün
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Gehäuse	PA 6.6

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

UEGM 40/1-FS/FS - Elektronikgehäuse



2792125

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2792125>




Zeichnungen


Maßzeichnung




Maßzeichnung



Explosionszeichnung



Schemazeichnung



UEGM 40/1-FS/FS - Elektronikgehäuse

2792125

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2792125>



Klassifikationen

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--