

IB IL EX PWR-ISO-PAC - Trennklemme



2869909

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2869909>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Inline-Klemme zur Verwendung als Trenner zwischen der nicht eigensicheren Inline-I/O-Erweiterung und der eigensicheren Inline-Stromversorgung.

Produktbeschreibung

Die Inline-Trennklemme wird zwischen der nicht eigensicheren Inline-I/O-Erweiterung (grüne oder gelbe Inline-I/O-Sicherheit) und der eigensicheren Inline-Stromversorgung (IB IL EX-IS PWR IN-PAC, 2869910) installiert.

Ihre Vorteile

- Erlaubt zusätzliche Installation einer modularen Inline-I/O-Komponente nach einer IL BK... und vor der IB IL EX PWR...

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2869909
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Produktschlüssel	DRI1E1
GTIN	4055626141060
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	85,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	81,5 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	US

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Nutzungsbeschränkung

CCcex -Hinweis	Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt.
----------------	--

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Distanzklemme
Produktfamilie	Inline
Bauform	modular
	Inline

Elektrische Eigenschaften

Potenziale: Versorgung der Logik (U_L)

Versorgungsspannung	7 V DC (über integrierten Bus)
---------------------	--------------------------------

Maße

Breite	12,2 mm
Höhe	119,8 mm
Tiefe	71,5 mm
Hinweis zu Maßangaben	Gehäusemaße

Materialangaben

Farbe	grün
-------	------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
Schutzart	IP20
Luftdruck (Betrieb)	70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN)
Luftdruck (Lagerung/Transport)	70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 95 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	10 % ... 95 %

Zulassungen

Ex-Daten

ATEX	DEMKO 16ATEX 1788X II 3G; Ex ec IIC T4 Gc
------	---

IB IL EX PWR-ISO-PAC - Trennklemme



2869909

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2869909>

UL, USA / Kanada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX
------------------	--

Normen und Bestimmungen

Schutzklasse	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
--------------	---------------------------------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

IB IL EX PWR-ISO-PAC - Trennklemme



2869909

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2869909>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27240692
ECLASS-15.0	27240692

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

IB IL EX PWR-ISO-PAC - Trennklemme



2869909

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2869909>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de