

# KBL-SAT/20 - Leitung

2880985

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2880985>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verbindungsleitung 20 cm mit F-Connector, Stecker-Stecker.

## Ihre Vorteile

- Keine Beeinflussung des Signals dank optimaler Übertragungseigenschaften
- Platzsparend durch kompakte Bauform
- Einfache Installation durch systemkonforme Anschlusstechnik

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2880985
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Produktschlüssel	CL331Z
GTIN	4046356049214
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	25,69 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	21,4 g
Zolltarifnummer	85472000
Ursprungsland	CN

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Koaxialleitung
Bauform	Leitung

### Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	5 MHz ... 2200 MHz
-----------------	--------------------

### Anschlussdaten

Anschlussart	F-Connector
--------------	-------------

### Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
-------	-----------------

### Kabel / Leitung

Leitungslänge	25,00 cm
Benennung Kabel/Leitung	Verbindungskabel
Leitungsaußendurchmesser	5,00 mm

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-15.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

### ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %