

# BRIDGE- 7 - Brücke

2900751

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900751>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schleifenbrücke 3-phasig für 7 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 0,3 m, mit Aderendhülsen.



## Ihre Vorteile

- Passend nur für CONTACTRON Baureihen mit Schraubanschluss ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
- Deutliche Verdrahtungersparnis
- Bis 575 V AC / 3 x 25 A

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 2900751       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | G1 - Relais   |
| Produktschlüssel                         | DK74Z1        |
| GTIN                                     | 4046356528481 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 150,4 g       |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 128,7 g       |
| Zolltarifnummer                          | 85444290      |
| Ursprungsland                            | DE            |

# BRIDGE- 7 - Brücke

2900751

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900751>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Produkttyp               | Schleifenbrücke |
| Produktfamilie           | CONTACTRON      |
| Anzahl brückbarer Module | 7               |

### Elektrische Eigenschaften

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Betriebsspannungsbereich | 42 V AC ... 575 V AC |
| Betriebsstrom            | ≤ 25 A               |

### Kabel / Leitung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Anschlussleitungslänge | 0,3 m               |
| Leitungsquerschnitt    | 2,5 mm <sup>2</sup> |

# BRIDGE- 7 - Brücke

2900751

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900751>



## Zeichnungen




Abbildung zeigt Variante BRIDGE- 4

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2900751>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU C-DE.A\*30.B.01082



**UL Listed**

Zulassungs-ID: FILE E 172140



**cUL Listed**

Zulassungs-ID: FILE E 172140



**cUL Listed**

Zulassungs-ID: E228652



**UL Listed**

Zulassungs-ID: E228652

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002498 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)