

RAD-CAB-EF393- 5M - Antennenkabel



2867652

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2867652>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 1,6 / 2,9 / 5,0 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 5 m



Ihre Vorteile

- Halogenfrei
- Einfaches Verlegen durch flexiblen Innenleiter
- Flammhemmend
- UV-beständig
- Ölbeständig
- Für den Außenbereich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2867652
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	DNN2Z1
GTIN	4017918939021
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	937 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	931 g
Zolltarifnummer	85442000
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Koaxialleitung

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich

0,3 GHz ... 6 GHz

Impedanz

50 Ω

Anschlussdaten

Steckverbinder-Anschluss

Anschlussart

N (male)

Hinweise

beidseitig

Anschlussart

N (male)

Materialangaben

Außenmantel, Material

RADOX®(LSFH)

Kabel / Leitung

Leitungslänge

5 m

Leitungstyp

EF 393

Leitungsaußendurchmesser

10,00 mm

Außenmantel, Material

RADOX®(LSFH)

Außenmantel, Farbe

schwarz

Biegeradius dauernd

50,00 mm

868 / 900 MHz

~ 1,6 dB (Dämpfung Gesamtkabel)

2,4 GHz

~ 2,9 dB (Dämpfung Gesamtkabel)

5,8 GHz

~ 5 dB (Dämpfung Gesamtkabel)

Ölbeständigkeit

sehr gute Öl- und chemische Beständigkeit

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-40 °C ... 105 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)

-40 °C ... 105 °C

Umgebungstemperatur (Montage)

-20 °C ... 60 °C

Ölbeständigkeit

sehr gute Öl- und chemische Beständigkeit

Zulassungen

RAD-CAB-EF393- 5M - Antennenkabel



2867652

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2867652>

CE

Zertifikat	CE-konform
------------	------------

Normen und Bestimmungen

Ölbeständigkeit	sehr gute Öl- und chemische Beständigkeit
Normbezeichnung	Flammwidrigkeit
Normen/Bestimmungen	DIN EN 60332-1-2
	UL 1581
Normbezeichnung	Halogenfreiheit
Normen/Bestimmungen	IEC 60754
Normbezeichnung	UV-Beständigkeit
Normen/Bestimmungen	IEC 60068-2-5

Montage

Montagehinweis	Außen- und Innenbereich
----------------	-------------------------

RAD-CAB-EF393- 5M - Antennenkabel



2867652

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2867652>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2867652>



EAC

Zulassungs-ID: 19060508

RAD-CAB-EF393- 5M - Antennenkabel



2867652

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2867652>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: Nicht zutreffend)
SCIP	c9cd0e91-455f-45b4-b90d-796690b63370