

RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Antennenkabel



2885618

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2885618>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Adapterkabel, Pigtail 50 cm, SMA (male) -> SMA (male), Impedanz 50 Ω



Ihre Vorteile

- Zur Adaptierung zwischen Geräten und Kabeln

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2885618
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	DNN2Z1
GTIN	4046356049986
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16,5 g
Zolltarifnummer	85442000
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Koaxialleitung
------------	----------------

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	900 MHz
	2,4 GHz
	5 GHz
Impedanz	50 Ω

Anschlussdaten

Steckverbinder-Anschluss

Anschlussart	SMA (male)
--------------	------------

Steckverbinder-Anschluss

Anschlussart	SMA (male)
--------------	------------

Materialangaben

Außenmantel, Material	RADOX®(LSFH)
-----------------------	--------------

Kabel / Leitung

Leitungslänge	50 cm
Leitungstyp	EF 316
Leitungsaußendurchmesser	2,50 mm
Außenmantel, Material	RADOX®(LSFH)
Außenmantel, Farbe	blau
Biegeradius dauernd	12,50 mm
868 / 900 MHz	0,6 dB
2,4 GHz	1 dB

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Antennenkabel

2885618

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2885618>



Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121606
-------------	----------

RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Antennenkabel



2885618

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2885618>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de