RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennenkabel

2903266

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903266

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Antennenkabel, Außendurchmesser: 5 mm, Innenleiter: starr, Dämpfung: 1,2 / 2,0 / 3,0 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: N (male) -> RSMA (male), Kabellänge: 3 m

Produktbeschreibung

Koaxial-Antennenadapterkabel, N (male) -> RSMA (male), 50 Ω, 3,0 m

Ihre Vorteile

- Geringe Dämpfung
- UV-beständig
- Für den Außenbereich

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2903266
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	DNC6A3
GTIN	4046356743464
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	145,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	147,8 g
Zolltarifnummer	85442000
Ursprungsland	US

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Koaxialleitung

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedanz	50 Ω

Anschlussdaten

Anschlussart	RSMA (male)
Anschlussart	N (male)

Materialangaben

Außenmantel, Material	PE

Kabel / Leitung

Leitungslänge	3 m
Leitungstyp	195
Leitungsaußendurchmesser	4,95 mm
Außenmantel, Material	PE
Außenmantel, Farbe	schwarz
Biegeradius dauernd	12,70 mm
868 / 900 MHz	1,2 dB
2,4 GHz	2 dB

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

Zulassungen

CE

Zertifikat	CE-konform

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903266

EAC
Zulassungs-ID: 19060508

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	34866954-2322-42de-8a61-2cf4eff75b2c

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de