

EU5C-SWD-CAN PXC - Datenschnittstelle



2903098

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903098>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



SmartWire-DT™ Gateway zum Anschluss an CANopen® als Slave, automatische Baudratenerkennung: 10 kBit/s bis 1 Mbit/s, Anschluss bis zu 99 SmartWire-DT™ Teilnehmer.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2903098
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Produktschlüssel	DK7722
GTIN	4046356710695
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	223,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	223,1 g
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gateways/Proxies
Isolationseigenschaften	
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Versorgung	
Versorgungsspannung U_{AUX}	24 V DC -15 % ... +20 %
Bemessungsstrom I_{AUX}	3 A
Versorgungsspannung U_{POW}	24 V DC -15 % ... +20 %
Bemessungsstrom I_{POW}	700 mA

Anschlussdaten

Versorgung	
Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 16

SmartWire™-DT	
Anschlussart	Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	8
Hinweis	für SmartWire™-DT-DT Flachstecker SWD4-8MF2 PXC

Schnittstellen

Daten: SmartWire™-DT	
Datenrate	125 kBd / 250 kBd
Anschlussart	Stiftleiste, 8-polig

Daten: CANopen®	
Datenrate	1 MBit/s
Anschlussart	D-SUB-9

Maße

Breite	35 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	127 mm

Materialangaben

EU5C-SWD-CAN PXC - Datenschnittstelle



2903098

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903098>

Farbe	grün (RAL 6021)
-------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 50178
---------------------	----------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Einbaulage	beliebig

EU5C-SWD-CAN PXC - Datenschnittstelle



2903098

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903098>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de