

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Übergabemodul



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905273>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

16-kanaliges Modul für Honeywell C300 digitale Karten mit Trennung, Prüfpunkten, aufgesteckten 1A Sicherungen und Sicherungsstatusanzeige.



Ihre Vorteile

- Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
- UM-PRO-Gehäuse
- Je Kanal freischalten mit Testpunkten
- LED Indikation Sicherung defekt
- Je Kanal Schirmanschluss
- Je Kanal steckbare 1 A Sicherung
- Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
- Digitales Modul mit Schirmanschluss

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2905273
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK218H
GTIN	4046356947107
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	475,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	468,8 g
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	US

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Übergabemodul



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905273>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Übergabemodul
Produktfamilie	VARIOFACE
Polzahl	37
Anzahl der Kanäle	16

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	24 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Summenstrom Spannungseinspeisung maximal	4 A (über D-SUB)

Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Passende I/O-Karte	TDIL01
	TDIL11

Anschlussdaten

Feldebene

Anschlussart	Schraubanschluss mit Trennmesser
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M 3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Steuerungsebene

Anschlussart	D-SUB-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	37

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	ja, bei Sicherheitsausfall

Maße

Artikelabmessungen

Breite	104 mm
Höhe	142,3 mm
Tiefe	79 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Übergabemodul



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905273>

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 75 °C

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
---------------------	--------------

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Einbaulage	beliebig

Hinweise


Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.
---------------------	---

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Übergabemodul

2905273

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905273>

Zeichnungen



UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Übergabemodul



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905273>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - Übergabemodul



2905273

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905273>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	cbd26852-cc5f-4218-926d-4beb1c6e08e7

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de