

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät



2906744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906744>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige und Messertrennung für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung, EX e-Zulassung für Zone 2. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Ihre Vorteile

- Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
- Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
- Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften
- Einfaches Prüfen und Dokumentieren mit CHECKMASTER 2 dank steckbarer Schutzmodule
- Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2906744
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Produktschlüssel	CL2161
GTIN	4055626134765
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	57 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	46,5 g
Zolltarifnummer	85363010
Ursprungsland	DE

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät



2906744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906744>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Überspannungsschutz für Informationstechnik
Produktfamilie	TERMITRAB complete
IEC-Prüfklasse	C1
	C2
	C3
	D1
Bauform	Tragschienenmodul zweiteilig steckbar

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	12 V DC
--------------------	---------


Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

Ex-Daten

Maximaler Eingangsstrom	600 mA (T4 / $\leq 30\text{ °C}$)
	500 mA (T4 / $> 30\text{ °C} \dots \leq 50\text{ °C}$)
	400 mA (T4 / $> 50\text{ °C} \dots \leq 70\text{ °C}$)
Maximale Eingangsspannung	15 V DC
Höhenlage	$\leq 2000\text{ m}$ (amsl)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	$-40\text{ °C} \dots 70\text{ °C}$ (T4)

Maße

Maßzeichnung	
Breite	6,2 mm +0,1 mm
Höhe	105,8 mm
Tiefe	100 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm)

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät



2906744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906744>

Materialangaben

Farbe (Basiselement)	grau (RAL 7042)
Farbe (Stecker)	lichtgrau (RAL 7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Isolierstoff	PBT
Material Gehäuse	PBT

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein
-------------------	------

Schutzschaltung

Wirkungsrichtung	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Höchste Dauerspannung U_C	15 V DC 10 V AC
Bemessungsstrom	600 mA (56 °C)
Betriebswirkstrom I_C bei U_C	$\leq 100 \mu A$
Schutzleiterstrom I_{PE}	$\leq 200 \mu A$
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μs (Ader-Ader)	5 kA
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μs (Ader-Erde)	5 kA
Impulsableitstoßstrom I_{imp} (10/350) μs (Ader-Ader)	0,5 kA
Impulsableitstoßstrom I_{imp} (10/350) μs (Ader-Erde)	0,5 kA
Gesamtableitstoßstrom I_{Total} (8/20) μs	10 kA
Schutzpegel U_p (Ader-Ader)	$\leq 145 V$ (C1 - 1 kV / 500 A) $\leq 260 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA) $\leq 25 V$ (C3 - 25 A) $\leq 30 V$ (C3 - 100 A)
Schutzpegel U_p (Ader-Erde)	$\leq 80 V$ (C1 - 1 kV / 500 A) $\leq 95 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA) $\leq 25 V$ (C3 - 25 A) $\leq 30 V$ (C3 - 100 A)
Schutzpegel U_p statisch (Ader-Ader)	$\leq 40 V$ (C1 - 1 kV / 500 A) $\leq 95 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Schutzpegel U_p statisch (Ader-Erde)	$\leq 40 V$ (C1 - 1 kV / 500 A) $\leq 95 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Ansprechzeit t_A (Ader-Ader)	$\leq 1 ns$
Ansprechzeit t_A (Ader-Erde)	$\leq 1 ns$
Einfügungsdämpfung aE, sym.	typ. 0,3 dB ($\leq 8,7 MHz/150 \Omega$)
Einfügungsdämpfung aE, asym.	typ. 0,3 dB ($\leq 10,5 MHz/150 \Omega$)
Grenzfrequenz f_g (3 dB), sym. im 150 Ω -System	typ. 60 MHz
Grenzfrequenz f_g (3 dB), asym. (PE) im 150 Ω -System	typ. 60 MHz
Kapazität (Ader-Ader)	typ. 32 pF

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät



2906744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906744>

Kapazität (Ader-Erde)	typ. 32 pF
Widerstand pro Pfad	1,65 Ω $\pm$ 20 %
Meldung Überspannungsschutz defekt	optisch
Erforderliche Vorsicherung maximal	630 mA (FF)
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde)	C1 - 1 kV / 500 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
	D1 - 500 A
Impuls-Rücksetzzeit (Ader-Ader)	$\leq$ 30 ms
Impuls-Rücksetzzeit (Ader-Erde)	$\leq$ 30 ms

Zusätzliche technische Daten

Max. Gesamtbleitstoßstrom I _{total max} (8/20) μ s	20 kA (1x - non Ex)
---	---------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Höhenlage	$\leq$ 4000 m (amsl)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %

Zulassungen

Konformität/Zulassungen

UL, USA / Kanada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
------------------	--

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-21
Hinweis	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012

EN 61643-21

Normen/Bestimmungen	EN 61643-21
Hinweis	2001 + A1:2009 + A2:2013
Normen/Bestimmungen	IEC 60079-0
Hinweis	2017
Normen/Bestimmungen	IEC 60079-7
Hinweis	2017
Normen/Bestimmungen	EN IEC 60079-0
Hinweis	2018
Normen/Bestimmungen	EN IEC 60079-7
Hinweis	2015 + A1:2018

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät



2906744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906744>


Montage

Montageart	Tragschiene: TH 35 - 7,5 mm
------------	-----------------------------

2906744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906744>


Zeichnungen



Schemazeichnung

TTC-6P-3-HF-M-...-I									
Category	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1				
	PFD _{avg}	PFH	Used budget of SIL 2 SIF		PFD _{avg}	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SIF	
			PFD _{avg}	PFH				PFD _{avg}	PFH
	1.30·10 ⁻⁴	2.31·10 ⁻⁸ 1/h	1.3 %	2.3 %	6.52·10 ⁻⁶	1.16·10 ⁻⁹ 1/h	5 %	1.3 %	2.3 %
				1.30·10 ⁻⁵	2.31·10 ⁻⁸ 1/h	10 %	1.3 %	2.3 %	
Calculation based on exida report, Phoenix Contact 16/06-072 R022 V4R2 exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T _{proof} : 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99%									
Used standards IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific) IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)									

Szenarien der funktionalen Sicherheit



TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät


2906744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906744>

Diagramm

Derating for Ex-areas (Zone 2, EX ec)

ϑ [°C]	I [mA]
$\leq 30^{\circ}\text{C}$	600 mA
$> 30^{\circ}\text{C} \dots \leq 50^{\circ}\text{C}$	500 mA
$> 50^{\circ}\text{C} \dots \leq 70^{\circ}\text{C}$	400 mA



TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät



2906744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906744>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906744>



CSA

Zulassungs-ID: 70136717



DNV GL

Zulassungs-ID: TAE000027G



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 138168



CSAus

Zulassungs-ID: 70136717

UAE-RoHS

Zulassungs-ID: 22-06-16783

Functional Safety

Zulassungs-ID: 16-06-072 R022 V4R3



IECEx

Zulassungs-ID: IECEx BVS 21.0057X



ATEX

Zulassungs-ID: BVS 21 ATEX E 052 X



UKCA-EX

Zulassungs-ID: DEKRA 23UKEX7003X



cULus Listed

Zulassungs-ID: File E 333250

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät



2906744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906744>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 9.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät



2906744

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906744>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	9796e9a6-ca5f-453e-b032-110b81bc09cd

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de