

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R - Übergabemodul



2905133

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905133>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

VARIOFACE-Modul vorgesehen für die Verwendung mit Honeywell Experion C300 16 Kanal-Digitalkarten:



Ihre Vorteile

- Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
- UM-PRO-Gehäuse
- Tragschienenmontage
- LED Indikation Sicherung defekt
- Je Kanal freischalten mit Testpunkten
- Je Kanal steckbare 1 A Sicherung
- Für die Montage an der rechten Schrankseite konzipiert

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Artikelnummer | 2905133 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
| Produktschlüssel | DK218H |
| GTIN | 4046356959049 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 373,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 99,99 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | US |

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|-------------------|---------------|
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Polzahl | 37 |
| Anzahl der Kanäle | 16 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Nennspannung U_N | 24 V DC |
| Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 1 A (Sicherung eingeschränkt) |

Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

| | |
|--------------------|------------------------|
| Passende I/O-Karte | TDIL01 (non-redundant) |
| | TDIL11 (redundant) |
| | TDIL51 (non-redundant) |
| | TDIL61 (redundant) |
| | TDOB01 (non-redundant) |
| | TDOB11 (redundant) |
| | TDOB51 (non-redundant) |
| | TDOB61 (redundant) |

Unterstützte Steuerung HONEYWELL Experion LX Series 8

| | |
|--------------------|-----------|
| Passende I/O-Karte | 8X-TDILA1 |
| | 8X-TDILB1 |

Anschlussdaten

Feldebene

| | |
|----------------------------|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss mit Trennmesser |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M 3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm ² ... 4 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |

Steuerungsebene

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 37 |

Signalisierung

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | ja, bei Sicherheitsausfall |

Maße

2905133

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905133>

Artikelabmessungen

| | |
|--------|----------|
| Breite | 124 mm |
| Höhe | 142,3 mm |
| Tiefe | 65,6 mm |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 75 °C |

Normen und Bestimmungen

| | |
|---------------------|--------------|
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |
|---------------------|--------------|

Montage

| | |
|----------------|------------------------|
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |

Hinweise


| | |
|---------------------|---|
| Allgemein | Standard- oder halogenfreie Kabel |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |

UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R - Übergabemodul

2905133


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905133>

Zeichnungen



Maßzeichnung für Linkshänderausführung

Schaltplan



2905133

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905133>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905133>



cUL Recognized
Zulassungs-ID: E238705



UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705

2905133

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905133>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002780 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

2905133

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905133>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1871e580-4568-4af7-97ed-751b13add147 |

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de