

# TMC 8 B1 80 37 CA - Verdrahtungsbrücke



2907992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sammelschiene für TMC 81...-Leistungsschalter (einphasig) mit Hilfsschaltermodul. 27 mm Rastermaß, bis zu 37 Pole. Ausgelegt für 80 A (Endeinspeisung), 1000 V AC/DC. UL 508-gelistet für Anschluss von Leistungsschaltern mit UL 489-Zulassung.

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2907992
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	L1 - Schutzschalter
Produktschlüssel	CLA125
GTIN	4055626352916
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	222,222 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	222,222 g
Zolltarifnummer	85362010
Ursprungsland	US

# TMC 8 B1 80 37 CA - Verdrahtungsbrücke



2907992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>

## Technische Daten


### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Brücke
Bauform	Kammbrücke
Polzahl	37

### Elektrische Eigenschaften

Anzahl Phasen	1
Bemessungsspannung (III/3)	1000 V
Nennspannung $U_N$	1000 V AC/DC
Nennstrom $I_N$	80 A (Endeinspeisung) 160 A (Zentraleinspeisung, zwei Klemmen des Typs TMC 8 B TERM PIN (115 A) pro Phase erforderlich)

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	1006 mm
Höhe	19,3 mm
Tiefe	59,2 mm

### Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Material Gehäuse	Kunststoff

# TMC 8 B1 80 37 CA - Verdrahtungsbrücke


2907992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>



## Zeichnungen

Maßzeichnung



# TMC 8 B1 80 37 CA - Verdrahtungsbrücke



2907992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>



**UL Listed**

Zulassungs-ID: E123528



**cUL Listed**

Zulassungs-ID: E123528

# TMC 8 B1 80 37 CA - Verdrahtungsbrücke



2907992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371306
ECLASS-15.0	27371306

### ETIM

ETIM 9.0	EC000215
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

2907992

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907992>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)