

TMC 8 B2 80 46 CA - Verdrahtungsbrücke



2907995

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907995>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sammelschiene für TMC 82...-Leistungsschalter (zweiphasig) mit Hilfsschaltermodul. 17,8 mm Rastermaß, bis zu 46 Pole. Ausgelegt für 80 A (Endeinspeisung), 600 V AC/DC. UL 508-gelistet für Anschluss von Leistungsschaltern mit UL 489-Zulassung.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2907995
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	L1 - Schutzschalter
Produktschlüssel	CLA125
GTIN	4055626352923
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	222,222 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	222,222 g
Zolltarifnummer	85362010
Ursprungsland	US

TMC 8 B2 80 46 CA - Verdrahtungsbrücke



2907995

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907995>

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Brücke
Bauform	Kammbrücke
Polzahl	46

Elektrische Eigenschaften

Anzahl Phasen	2
Bemessungsspannung (III/3)	600 V
Nennspannung U_N	600 V AC/DC
Nennstrom I_N	80 A (Endeinspeisung) 160 A (Zentraleinspeisung, zwei Klemmen des Typs TMC 8 B TERM PIN (115 A) pro Phase erforderlich)

Maße

Maßzeichnung	
Breite	1033 mm
Höhe	19,3 mm
Tiefe	59,2 mm

Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Material Gehäuse	Kunststoff


TMC 8 B2 80 46 CA - Verdrahtungsbrücke

2907995

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907995>



Zeichnungen



TMC 8 B2 80 46 CA - Verdrahtungsbrücke



2907995

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907995>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907995>



UL Listed

Zulassungs-ID: E123528



cUL Listed

Zulassungs-ID: E123528

TMC 8 B2 80 46 CA - Verdrahtungsbrücke



2907995

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907995>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371306
ECLASS-15.0	27371306

ETIM

ETIM 9.0	EC000215
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TMC 8 B2 80 46 CA - Verdrahtungsbrücke



2907995

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907995>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de