

# TTC-6-TVSD-C-48DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät



2906849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906849>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Überspannungs-Feinschutz mit integrierter Statusanzeige für eine Signalader mit geerdetem Bezugspotenzial. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

## Ihre Vorteile

- Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
- Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
- Einfache Auswahl für jede Anforderung im MSR-Bereich dank komplettem Portfolio mit maßgeschneiderten Produkteigenschaften

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2906849
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CA
Produktschlüssel	CL2265
GTIN	4055626137056
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,7 g
Zolltarifnummer	85363010
Ursprungsland	DE

# TTC-6-TVSD-C-48DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät



2906849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906849>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produktfamilie	TERMITRAB complete
IEC-Prüfkategorie	C3
Bauform	Tragschienenmodul einteilig
Meldung Überspannungsschutz defekt	optisch

### Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2


### Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U <sub>N</sub>	48 V DC
-----------------------------	---------

### Anschlussdaten

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	6,2 mm
Höhe	92 mm
Tiefe	69,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm)

### Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Isolierstoff	PBT
Material Gehäuse	PBT

### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Offene Seitenwand	Ja

### Schutzschaltung

Wirkungsrichtung	Line-Earth Ground
Nennspannung U <sub>N</sub>	48 V DC

# TTC-6-TVSD-C-48DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät



2906849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906849>

Höchste Dauerspannung $U_C$	53 V DC 37 V AC
Bemessungsstrom	10 A (60 °C)
Betriebswirkstrom $I_C$ bei $U_C$	$\leq 5 \mu\text{A}$
Schutzleiterstrom $I_{PE}$	$\leq 5 \mu\text{A}$
Nennableitstoßstrom $I_n$ (8/20) $\mu\text{s}$ (Ader-Erde)	90 A
Schutzpegel $U_p$ (Ader-Erde)	$\leq 80 \text{ V (C3 - 18 A)}$
Ansprechzeit tA (Ader-Erde)	$\leq 1 \text{ ns}$
Einfügungsdämpfung aE, asym.	typ. 0,3 dB ( $\leq 1 \text{ MHz / } 150 \Omega$ )
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (PE) im 150 $\Omega$ -System	typ. 3,5 MHz
Kapazität (Ader-Erde)	1 nF
Widerstand pro Pfad	$\leq 100 \text{ m}\Omega$
Meldung Überspannungsschutz defekt	optisch
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde)	C3 - 18 A

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

### Umgebungsbedingungen

Schutztart	IP20 (mit Enddeckel)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Höhenlage	$\leq 4000 \text{ m (amsl)}$
Zulässige Luffeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %

## Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-21
Hinweis	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiziert + A2:2012

### EN 61643-21

Normen/Bestimmungen	EN 61643-21
Hinweis	2001 + A1:2009 + A2:2013

## Montage

Montageart	Tragschiene: 35 mm
------------	--------------------

# TTC-6-TVSD-C-48DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät




2906849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906849>

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Schemazeichnung

Category	TTC-6-TVSD								
	1oo1 architecture, HFT=0				1oo2 architecture, HFT=1				
	PFD <sub>Avg</sub>	PFH	Used budget of SIL 2 SIF		PFD <sub>Avg</sub>	PFH	CCF	Used budget of SIL 3 SIF	
			PFD <sub>Avg</sub>	PFH				PFD <sub>Avg</sub>	PFH
	5.62x10 <sup>-7</sup>	1.00x10 <sup>-10</sup> 1/h	0.0 %	0.0 %	2.81x10 <sup>-8</sup>	5.00x10 <sup>-12</sup> 1/h	5 %	0.0 %	0.0 %
					5.62x10 <sup>-8</sup>	1.00x10 <sup>-11</sup> 1/h	10 %	0.0 %	0.0 %

Calculation based on exida report, Phoenix Contact 16/06-072 R024 V2R0  
exida Profile 1, FMEDA Analysis 2, T<sub>proof</sub>: 1 year, MT: 10 years, MTTR: 24 hours, PTC: 99%  
Used standards  
IEC/EN 61508, edition 2010 (device specific)  
IEC/EN 61511, edition 2016 + COR1:2016 + A1:2017 (system specific)

## Szenarien der funktionalen Sicherheit


# TTC-6-TVSD-C-48DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät




2906849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906849>

Diagramm



Schaltplan



# TTC-6-TVSD-C-48DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät



2906849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906849>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906849>



**CSA**

Zulassungs-ID: 70136717



**DNV GL**

Zulassungs-ID: TAE000027G



**UL Listed**

Zulassungs-ID: FILE E 138168



**CSAus**

Zulassungs-ID: 70136717

**UAE-RoHS**

Zulassungs-ID: 22-06-16783

**Functional Safety**

Zulassungs-ID: 16-06-072 R024 V2R0

# TTC-6-TVSD-C-48DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät



2906849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906849>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

### ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

# TTC-6-TVSD-C-48DC-PT-I - Überspannungsschutzgerät



2906849

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2906849>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50  Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	--

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	c5ac9b50-ad4d-47e0-8fec-2126f0994e98

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarkstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)