

IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodul



2910154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910154>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Relaismodul für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente. Zum Schalten von 120-V-AC-Lasten bis max. 3 A. Integrierte Sicherung und Sicherungsausfallanzeige. Schließer- oder Öffnerkontakt nutzbar.

Produktbeschreibung

Relaismodul für digitale Ausgangssignale zum Schalten von Lasten mit max. 3 A Nennstrom und einer maximalen Spannung von 120 V AC. Der Schaltkontakt ist über eine integrierte austauschbare 3 A Sicherung geschützt. Fällt die Sicherung aus, wird dies durch eine LED signalisiert. Mittels Steckbrücke wird entschieden, ob ein Schließer- oder ein Öffnerkontakt verwendet wird. Installiert wird das Modul per Steckkontakt auf ein passendes VIP I/O-Marshalling-Basiselement. Die Installation in der Zone 2, Zündschutzart „ec“ ist zulässig.

Ihre Vorteile

- Ausgangs-Sicherungsausfallanzeige
- Aktivitätsanzeige für Relaisspule
- Zweistufige Freigabe erlaubt Spannungsprüfung durch mit Feldstrom betriebene Geräte
- Kanal für Zubehörmarkierung
- Austauschbare Sicherung der Bauart TE5
- Option zum internen Rangieren (120 V) von angeschlossenen Feldgeräten
- Integrierte Synchronisierung reduziert mögliche Fehler durch den Benutzer während des Austauschs
- 1 Wechslerrelais mit wählbarem Arbeits- oder Ruhekontakt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2910154
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK1154
GTIN	4055626447285
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	68,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	71,2 g
Zolltarifnummer	85364900
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Relaismodul
Produktfamilie	VIP I/O-Marshalling
Anwendung	Ausgabefunktion
Betriebsart	100 % ED
Lebensdauer mechanisch	2x 10 ⁷ Schaltspiele

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2

Datenpflegestand

Datum letzte Datenpflege	12.09.2025
--------------------------	------------

Eingangsdaten

Erregerseite

Eingangsnennspannung U_N	24 V DC
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	0,9 ... 1,1
Typischer Eingangsstrom bei U_N	13,5 mA
Ansprechzeit typisch	5 ms
Rückfallzeit typisch	8 ms
Schutzbeschaltung	Verpolschutz; Verpolschutzdiode Freilaufdiode; Freilaufdiode
Betriebsspannungsanzeige	LED gelb

Ausgangsdaten

Schalten

Kontaktausführung	1 Wechsler
Art des Schaltkontaktes	Einfachkontakt
Kontaktart	Leistungskontakt
Kontaktmaterial	AgSnO
Schaltspannung maximal	120 V AC
Grenzdauerstrom	3 A (Sicherung eingeschränkt)
Einschaltstrom maximal	auf Anfrage
Schaltstrom minimal	10 mA (bei 12 V)
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	23 W (bei 110 V DC) 360 VA (bei 120 V AC)

Anschlussdaten

Steuerkreis

Anschlussart	Stiftleiste
--------------	-------------

IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodul



2910154


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910154>

Ex-Daten

Sicherheitstechnische Daten

Eingangsspannung U_i	24 V DC
Eingangsstrom I_i	13,5 mA

Maße

Maßzeichnung	
Breite	10,3 mm
Höhe	64,2 mm
Tiefe	72,9 mm

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Höhenlage	≤ 2000 m
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	0 % ... 95 % (nicht kondensierend)

Zulassungen

ATEX

Kennzeichnung	Ex II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Zertifikat	Sira 17ATEX4293X

IECEX

Kennzeichnung	Ex ec nC IIC T4 Gc
Zertifikat	IECEX SIR 17.0078X

UKEX

Kennzeichnung	Ex II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Zertifikat	PxCIF23UKEX2910153X

UL, USA / Kanada

Kennzeichnung	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, Zone 2, Group IIC T4

IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodul



2910154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910154>

CSA, USA/Canada

Kennzeichnung	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 Gc
	Ex ec nC IIC T4 Gc

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montage

Montageart	Steckmontage
Montagehinweis	Stecker für VIP/...Sockel...
Einbaulage	beliebig

IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodul


2910154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910154>




Zeichnungen

Maßzeichnung



Schaltplan



IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodul



2910154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910154>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910154>



Functional Safety

Zulassungs-ID: 1435.IM.131623/19



IECEX

Zulassungs-ID: IECEX SIR 17.0078X



ATEX

Zulassungs-ID: SIRA 17ATEX4293X



CSA

Zulassungs-ID: 70134758



CSAus

Zulassungs-ID: 70134758



cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 196811



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 196811

IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodul



2910154

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2910154>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	ec7713df-c8fa-4699-9336-78a33ac4de84