

VIP/S/BASE 3L DIVIDER - Abteilungstrennplatte



2907715

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907715>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

VIP I/O-Marshalling-Trennplatte für die sichere Trennung zwischen Non Ex i und Ex i-Steckmodulen auf einem Sockelmodul in VIP-Bauform.
Die Trennplatte wird direkt auf dem Sockelmodul zwischen die steckbaren IOAs montiert.



Ihre Vorteile

- Schnappanschluss an VIP-Sockelmodul
- Glattes und langlebiges Design

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2907715
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung
Produktschlüssel	DK115Z
GTIN	4055626254883
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,5 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	US

VIP/S/BASE 3L DIVIDER - Abteilungstrennplatte



2907715

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907715>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Trennplatte
Produktfamilie	VIP I/O-Marshalling

Materialangaben

Farbe	grau (RAL 7042)
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	5,1 mm
Höhe	56,9 mm
Tiefe	91 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	0 % ... 95 % (keine Betauung)

VIP/S/BASE 3L DIVIDER - Abteilungstrennplatte



2907715

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907715>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--