EMG 12-LG - Elektronikgehäuse

2907910

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2907910

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Elektronikgehäuse, mit Universalfuß, ohne Schraubanschlussklemmen und Haube

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2907910
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCBA
GTIN	4017918147990
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	16,682 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16,682 g
Zolltarifnummer	84879090
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Komplettgehäuse
Gehäuseart	Einbaugehäuse
Gehäuseserie	EMG
Produktfamilie	EMG
Bauform	Gehäuseunterteil, abnehmbare Abdeckung optional
Polzahl	4
Rastermaß	5 mm
Enthalten in Set	2942962 EMG 12-LG/SET

Maße

Maßzeichnung	
Breite	12,5 mm
Bauhöhe	47,5 mm
Höhe NS 35/7,5	47,5 mm
Tiefe	75 mm
Länge	75 mm
Rastermaß	5 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Polycarbonat glasfaserverstärkt
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C

Montage

Montageart	Tragschienenmontage

Zeichnungen

Maßzeichnung



1 = Oberkante Leiterplatte
B = Gehäusebreite

Maßzeichnung



Rastermaß 5 mm
a = Bestückbare Fläche 38 mm in der Haube
b = Bestückbare Fläche 45 mm im Gehäuse

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de