

VAL-MS 750/30-UD-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2



2908541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908541>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Varistor für VAL-MS-Basiselement, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Ausführung: 750 V AC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2908541
Verpackungseinheit	3 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz
Produktschlüssel	CL1321
GTIN	4055626307107
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	74,267 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	62 g
Zolltarifnummer	85363010
Ursprungsland	DE

VAL-MS 750/30-UD-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2



2908541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908541>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Hinweis	Zur Verwendung in allen Niederspannungssystemen zwischen L-PEN. Nur zur Verwendung in IT-Systemen zwischen L-PE, wenn die Körper der Betriebsmittel der Niederspannungsanlage mit der Erdungsanlage der Transformatorstation verbunden sind. (gemeinsame Erdung der HV-Transformatorstation und der Körper der LV-Verbraucheranlage. $R_E = R_A$ nach IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 Bild 44D / Beispiel a)
---------	---

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Ersatzstecker
Produktfamilie	VALVETRAB MS
IEC-Prüfklasse	II
	T2
EN Type	T2
Stromversorgungssystem IEC	TN
	IT
Bauform	Stecker
Abstand zu aktiven und geerdeten Teilen	8 mm
Polzahl	1
Meldung Überspannungsschutz defekt	optisch

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2


Elektrische Eigenschaften

Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------	---------------

Anschlussdaten

Anschlussart	steckbar
--------------	----------

Maße

Maßzeichnung	
Breite	17,5 mm
Höhe	52,4 mm

VAL-MS 750/30-UD-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2



2908541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908541>

Tiefe	55,3 mm
Teilungseinheit	1 TE

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
CTI-Wert des Materials	600
Isolierstoff	PA 6.6
Materialgruppe	I
Material Gehäuse	PA 6.6

Schutzschaltung

Schutzpfade	L-PEN
	L-PE
Wirkungsrichtung	1L-N/PE
Nennspannung U_N	554/960 V AC (TN)
	690 V AC (IT)
Nennfrequenz f_N	50 Hz (60 Hz)
Höchste Dauerspannung U_C	760 V AC
Schutzleiterstrom I_{PE}	$\leq 0,5$ mA
Standby-Leistungsaufnahme P_C	≤ 400 mVA
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μ s	15 kA
Maximaler Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) μ s	30 kA
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR}	25 kA
Schutzpegel U_p	$\leq 2,9$ kV
Restspannung U_{res}	$\leq 2,9$ kV (bei I_n)
	$\leq 2,7$ kV (bei 10 kA)
	$\leq 2,5$ kV (bei 5 kA)
	$\leq 2,3$ kV (bei 3 kA)
TOV-Verhalten bei U_T	1000 V AC (5 s / withstand mode)
	1056 V AC (120 min / safe failure mode)
Ansprechzeit t_A	≤ 25 ns
Maximale Vorsicherung bei Stickleitungsverdrahtung	100 A (gG)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	≤ 2000 m (amsl)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 %
Schock (Betrieb)	25g (Halbsinus / 11 ms / 3x \pm X, \pm Y, \pm Z)
Vibration (Betrieb)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

VAL-MS 750/30-UD-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2



2908541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908541>

Zulassungen

UL-Spezifikationen

Maximale Dauerspannung MCOV (L-N)	750 V AC
Nennableitstoßstrom I_n (L-N)	10 kA
Schutzpfade	L-N
Nennspannung	690 V AC
Energieverteilungssystem	Single phase
Nennfrequenz	50/60 Hz
Gemessene Begrenzungsspannung MLV (L-N)	2700 V
SPD Typ	4CA

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-11
Hinweis	2011
Normen/Bestimmungen	EN 61643-11
Hinweis	2012

Montage

Montageart	auf Basiselement
------------	------------------

VAL-MS 750/30-UD-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2




2908541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908541>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schaltplan



VAL-MS 750/30-UD-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2



2908541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908541>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908541>



cUL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 330181



UL Recognized

Zulassungs-ID: FILE E 330181



CSA

Zulassungs-ID: 13631

UAE-RoHS

Zulassungs-ID: 22-09-51251

VAL-MS 750/30-UD-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2



2908541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908541>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 9.0	EC002496
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-MS 750/30-UD-ST - Überspannungsschutzstecker Typ 2



2908541

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908541>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.0 Klimawandel

CO2e kg	2,239 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de