

FA MCR-DS-I-I-OLP - Digitalanzeige



2908781

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908781>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Ausgangsschleifengespeister Prozessanzeiger für den Schaltschrankbau. HART



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2908781
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Produktschlüssel	DK1141
GTIN	4055626357089
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	332 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	332 g
Zolltarifnummer	90328900
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Digitalanzeige
Produktfamilie	Field Analog
Konfiguration	Tastatur
	Software

Systemeigenschaften

Funktionalität

Konfiguration	Tastatur
	Software

Elektrische Eigenschaften

Temperaturkoeffizient maximal	< 0,02 %/K
Übertragungsfehler maximal	0,1 % (vom Endwert)

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig
-----------------------------	---

Eingangsdaten

Signal: Strom

Eingangssignal Strom	4 mA ... 20 mA
Eingangssignal Strom maximal	200 mA
Spannungsabfall	≤ 1 V
	≤ 3,9 V (mit Display-Beleuchtung)
Eingangsimpedanz	≈ $\infty \downarrow \Omega$

Signal: HART

Eingangssignal Strom	bis 4x HART-Prozessvariablen
Spannungsabfall	≤ 1,9 V
	≤ 4,8 V (mit Display-Beleuchtung)
Eingangsimpedanz	$R_x = 40 \Omega / C_x = 2,3 \text{ nF}$

Ausgangsdaten

Signal: Strom

Ausgangssignal Strom	4 mA ... 20 mA
Anzahl der angezeigten Stellen	5
Anzeige	7-Segment LC-Display, hinterleuchtet, Dot-Matrix für Text/Bargraph
Anzeigewert	skalierbar

Signal: HART

Ausgangssignal Strom	bis 4x HART-Prozessvariablen
----------------------	------------------------------

Anschlussdaten

Anschlussart	Push-in-Anschluss
Abisolierlänge	9 mm
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	26 ... 16

Schnittstellen

Datenkommunikation (Bypass)

Unterstützte Protokolle	HART
-------------------------	------

Maße

Breite	96 mm
Höhe	48 mm
Tiefe	41,5 mm

Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Material Gehäuse	Aluminium / Polycarbonat

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 (Frontseitig)
	IP20 (Rückseitig)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Höhenlage	< 5000 m (über NN)
Klimaklasse	nach IEC 60654-1, Klasse B2

Zulassungen

CE

Zertifikat	CE-konform
------------	------------

UL, USA / Kanada

Kennzeichnung	UL 61010 Listed
---------------	-----------------

Schiffbau-Zulassung

Zertifikat	DNV GL TAA000013C
------------	-------------------

Schiffbau-Daten

Temperature	B
Humidity	B
Vibration	A
EMC	B

Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
-----------	---

EMV-Daten

Störabstrahlung


Normen/Bestimmungen	IEC 61326, Klasse B
---------------------	---------------------

Montage

Montageart	Frontplattenmontage
Einbaulage	Max. Blickwinkelbereich +/- 45° von der Display-Mittelachse in jede Richtung

Zeichnungen

Blockschaltbild



Blockschaltbild FA MCR-DS-I-I-OLP

2908781

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908781>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908781>



EAC

Zulassungs-ID: RU*DE.*08.B.01522/19



UL Listed

Zulassungs-ID: E330267



cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 330267



DNV GL

Zulassungs-ID: TAA000013C

DNV

Zulassungs-ID: TAA000013C

2908781

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908781>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27210301
ECLASS-15.0	27210301

ETIM

ETIM 9.0	EC011349
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

2908781

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908781>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de