

EMG 37-LG/SET - Elektronikgehäuse



2940029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2940029>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Elektronikgehäuse-Set, bestehend aus Elektronikgehäuse und Print-Klemmenblöcken, Raster 5

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2940029
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCBA
GTIN	4017918079802
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	61,59 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	61,59 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

EMG 37-LG/SET - Elektronikgehäuse

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2940029>

Set besteht aus

EMG 37-LG - Elektronikgehäuse

2947051

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2947051>



Elektronikgehäuse, mit Schnappfuß für Tragschiene EN 50022 zum Einsetzen einer Leiterplatte, ohne Schraubanschlussklemmen und Haube

MKDS 3/ 2 - Leiterplattenklemme

1711026

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1711026>



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 2, Artikelfamilie: MKDS 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2940029>

MKDS 3/ 3 - Leiterplattenklemme

1711039

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1711039>



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: MKDS 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

MKDS 3/ 4 - Leiterplattenklemme

1711042

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1711042>



Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: MKDS 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse-Set
Gehäuseart	Einbaugehäuse
Gehäuseserie	EMG
Produktfamilie	EMG...-LG
Bauform	Gehäuseunterteil, abnehmbare Abdeckung optional, Anschlusstechnik integriert
Polzahl	14
Rastermaß	5 mm

Maße

Maßzeichnung	
	Technical drawing of the NS 35/7,5 terminal block. The front view shows a total width of 75 mm and a total height of 100 mm. The mounting rail height is 83 mm, and the terminal block height is 69.5 mm. The terminal pitch is 5 mm. The side view shows a depth of 37.5 mm. The drawing also indicates the 'Top edge of the PCB' and the 'Top edge of the PCB'.
Breite	37,5 mm
Bauhöhe	47,5 mm
Höhe NS 35/7,5	55 mm
	83 mm
	100 mm
Tiefe	75 mm
Länge	75 mm
Rastermaß	5 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Material Gehäuse	PC (glasfaserverstärkt)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Montage


Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

Zeichnungen

Maßzeichnung



1 = Oberkante Leiterplatte
B = Gehäusebreite



Rastermaß 5 mm

a = Bestückbare Fläche 38 mm in der Haube

b = Bestückbare Fläche 45 mm im Gehäuse

EMG 37-LG/SET - Elektronikgehäuse

2940029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2940029>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	4440b4e1-4530-455d-a80a-c069cd52e5ef