CM 50-LG/H 30/BO BK - Elektronikgehäuse

2942878

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2942878

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Komplettgehäuse, Komplettgehäuse, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 50 mm, Tiefe: 102 mm, Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9005), Querverbindung: ohne Busverbinder, Polzahl Querverbinder: nicht relevant

Ihre Vorteile

- Robuste Gehäusetechnik
- Einfache Aufschnappmontage auf die symmetrische Tragschiene nach EN 60715
- Berühr- und gegen Umwelteinflüsse geschützte Unterbringung der Elektronik
- Variabel in der Unterbringung unterschiedlicher Anschlusselemente (vom hochpoligen Steckverbinder bis zur Elektronik-Leiterplattenklemme)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2942878
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHCDA
GTIN	4017918107529
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	158,86 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	158,85 g
Zolltarifnummer	84879090
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Komplettgehäuse
Gehäuseart	Komplettgehäuse
Gehäuseserie	CM
Produktfamilie	CM LG
Bauform	Gehäuse geschlossen, Lüftungsschlitze

Maße

Maßzeichnung	
Breite	50 mm
Tiefe	102 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (RAL 9005)
Material Gehäuse	PC (glasfaserverstärkt)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)

Montage

Montageart	Tragschienenmontage

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maß A: 133 mm; Maß B: 102 mm; Maß C: 50 mm

Maßzeichnung



Leiterplatte 1, 7: Mass A: 47,5 mm; B: 120,0 mm; C: 6,5 mm
Leiterplatte 8,13: Mass A: 100,0 mm; B: 120,0 mm; C: 6,5 mm
Leiterplatte 10: Mass A: 100,0 mm; B: 92,3 mm; C: 0 mm

Schemazeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de